

## META

### Palettenregal - Grundfeld

#### MULTIPAL

Höhe x Breite x Tiefe 3800 x 1995 x 1100 mm, Fachlast 2160 kg, 3 Ebene(n) mit Traversen, 9 Stellplätze (inkl. Bodenlagerung), Einlagerung längs, Traglast pro Palette 1250 kg, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Traversen mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL2001 Rotorange

Artikelnummer: 220667



Das Lagersystem



## META Palettenregal MULTIPAL

### Grundregal

Palettenregal - Grundfeld

- Höhe x Breite x Tiefe 3800 x 1995 x 1100 mm
- Feldlast 6500 kg
- Fachlast 2160 kg
- Fachbreite 1825 mm
- 3 Ebene(n) mit Traversen
- Im Raster von 50 mm verstellbar
- 9 Stellplätze (inkl. Bodenlagerung)
- Einlagerung längs
- Traglast pro Palette 1250 kg
- Hohe Stabilität durch geschlossene Kastenprofile
- Konstruktion aus Stahl
- Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Traversen mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL2001




Rotorange

- 5 Jahre Garantie
- Sicherheit bzgl. Material, Konstruktion und Statik im betrieblichen Einsatz durch Gütezeichen RAL-RG 614/2 bestätigt

## Technische Details

|                      |               |                           |                               |
|----------------------|---------------|---------------------------|-------------------------------|
| Gefahrstoff-Lagertyp | Regal         | Böden / Ebenen Anzahl     | 3 Stück                       |
| Möbeltyp             | Regal         | Böden- / Ebenentyp        | Traversen                     |
| Regaltyp             | Palettenregal | Böden / Ebenen Stabilität | geschlossene Kastenprofile    |
| Regalfeld            | Grundfeld     | Höhenverstellraster Ebene | 50 mm                         |
| Material             | Stahl         | Fachbreite                | 1825 mm                       |
| Höhe                 | 3800 mm       | Oberfläche Ständer        | verzinkt                      |
| Breite               | 1995 mm       | Oberfläche Traversen      | kunststoffbeschichtet         |
| Tiefe                | 1100 mm       | Farbe Traversen           | rotorange // RAL2001          |
| Fachlast             | 2160 kg       | Farbe Ausführung          | rotorange/verzinkt // RAL2001 |
| Feldlast             | 6500 kg       | Garantie                  | 5 Jahre                       |
| Stellplätze Anzahl   | 9 Stück       | Zertifizierung RAL-RG     | RAL-RG 614/2                  |
| Lagerebenen Anzahl   | 3 Stück       | Gewicht                   | 117,4456 kg                   |
| Einlagerung          | längs         |                           |                               |

## Zubehör

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 200776 |  | Regal-Bodenwanne, Auffangvolumen 360 l, Höhe x Breite x Tiefe 315 x 1780 x 1300 mm, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |
| 220689 |  | Gitterrostboden für Palettenregal, Bestehend aus 2 Segmenten, Breite 1825 mm, Maschenweite 33 x 33 mm, Aus Stahl feuerverzinkt           |
| 691499 |  | Anfahrtschutz, Für den Innenbereich geeignet, L-Profil, Höhe 400 mm, Aus Stahl in gelb/schwarz, zum Aufdübeln                            |