

Artikelnummer: 132139

Kurzbeschreibung: Chemicalia' «nkast, vleugeldeur en glasplaat, 2 schuifladen, H 1105 mm, resedagroen

Langbeschreibung: Chemicalia' «nkast, vleugeldeur en glasplaat, 2 schuifladen, H 1105 mm: [ul] Voor de juiste opslag van waterverontreinigende, niet-ontvlambare vloeistoffen en giftige stoffen in werkruimten. voorzien van in hoogte verstelbare legborden in stappen van 25 mm Optimale natuurlijke ventilatie door middel van ventilatieroosters in de buurt van de vloer. Alle kastmodellen zijn voorbereid voor aansluiting op een technisch ontluchtingssysteem, optioneel verkrijgbaar met bijpassend ontluchtingssysteem. Draaideur gesloten Glazen uitsparing (deur) 2 uittrekbare legborden met kunststof opvangbak Cilinderslot gea^Tntegreerd in roterende handgreep Robuuste constructie met hoogwaardige structuurlakafwerking Gea^Tntegreerde stelvoeten voor eenvoudige uitlijning Natuurlijke ventilatie in het vloeroppervlak Afmetingen: B 545 x D 520 x H 1105 mm. Verkrijgbaar in 7 verschillende deurkleuren Kleur van de behuizing: antracietgrijs (RAL 7016) [ul] De productafbeelding bevat toebehoren/decoratief materiaal dat niet bij de levering is inbegrepen.

