



## Beschreibung:

Enghalsflaschen 1.000 ml rund, naturfarben aus bruchsicherem und lebensmittelbeständigem Polyethylen (LD-PE)

- ideal zur Aufbewahrung von Proben
- leicht quetschbar und dabei formbeständig
- sehr gute chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und weitere Chemikalien
- lebensmittelgeeignet und temperaturbeständig: -20°C bis +70°C
- für Spülmaschine und Tiefkühltruhe geeignet
- Ersatzteil: Verschluss
- Durchmesser d=97,5 mm / Höhe h=223,5 mm (ohne Verschluss)
- w = Innen-Ø der Füllöffnung = 21,5 mm
- a = Gewinde Außen-Ø = 28 mm

## Informationen:

### Artikel

Artikelnummer	<b>422900</b>
GTIN	<b>4007228422900</b>
Zolltarif	<b>39233010</b>
Verpackungseinheit (VE)	<b>15</b>

Farbe	<b>natur</b>
Volumen in L	<b>1,00</b>
Gewicht (kg)	<b>0,09</b>
T x B x H (mm)	<b>98 x 98 x 224</b>

### Umverpackung

Inhalt in Stück	<b>15</b>
T x B x H (mm)	<b>515 x 297 x 314</b>

Bruttogewicht VE (kg)	<b>1,685</b>
-----------------------	--------------

### Palette

Anzahl an Kartons	<b>36</b>
T x B x H (m)	<b>1,2 x 0,8 x 2,034</b>

Kartons pro Lage	<b>6</b>
Gewicht (kg)	<b>80,66</b>