

fetra **chariot avec barre de** **poussée** **MULTIVARIO**

force 600 kg, plateau longueur x largeur 1200 x 800 mm, plateforme en tôle d'acier, rehausse poignée, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant, 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec freins, roues avec bandage TPE



Numéro d'article: 158728

fetra
Transportgeräte



10
YEARS
WARRANTY



fetra Chariot avec barre de poussée MULTIVARIO

Force 600 kg

chariot avec barre de poussée










- force 600 kg
- plateau longueur x largeur 1200 x 800 mm
- hauteur de charge 270 mm
- hauteur x longueur x largeur 990 x 1320 x 809 mm
- structure en acier
- plateforme en tôle d'acier
- rehausse poignée
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec freins
- roues avec bandage TPE
- frein selon EN 1757-3




- 10 années de garantie

Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	pneumatique	TPE
type de chariot	chariots à dossier	roulement	roulement à rouleaux
type de chariot à dossier	chariot avec barre de poussée	équipement roue	roulettes pivotantes avec freins
charge	600 kg	Ø de roue	200 mm
hauteur de charge	270 mm	hauteur	990 mm
longueur de plateau	1200 mm	longueur	1320 mm
largeur de plateau	800 mm	largeur	809 mm
matériau de plateforme	tôle d'acier	surface	finition peinture époxy
rehausses	poignée	couleur	bleu brillant // RAL5007
emboîtable	non	norme	EN 1757-3 (frein)
matériau	acier	garantie	10 années
poignée	1 pièce	équipement plateau	
bordure de sécurité	non	Poids	249 kg
nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes		

Accessoires

119194		roue, diamètre 200 mm, avec bandage polyuréthane, moyeu avec roulement à billes, Supplément de prix par chariot (4 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal
119615		plateau pour chariot de manutention, en contreplaqué, pour plateau longueur x largeur 1200 x 800 mm, étanches et antidérapants, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
147905		roue, force 400 kg, bandage air, diamètre 220 mm, Supplément de prix par chariot (4 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal
158760		Jeu de roulettes, bandage élastique, non tachant, Ø de roue 200 mm, moyeu avec roulement à billes, Supplément de prix par chariot (4 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal
158814		Timon et couplage pour châssis roulant, en acier, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
158816		support pour lecteur de code-barres pour chariot d'entrepôt, en acier, hauteur x largeur 150 x 120 mm
225609		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteilles de diamètre 65 à 110 mm, hauteur x largeur x profondeur 288 x 69 x 152 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
225611		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Bode d'une capacité de 500 ml, hauteur x largeur x profondeur 259 x 73 x 144 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
225613		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Bode d'une capacité de 1000 ml, hauteur x largeur x profondeur 259 x 87 x 160 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant

225614		<p>porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Euro d'une capacité de 500 ml, hauteur x largeur x profondeur 280 x 76 x 132 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant</p>
225615		<p>porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Euro d'une capacité de 1000 ml, hauteur x largeur x profondeur 284 x 96 x 152 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant</p>
225621		<p>porte-rouleau de papier pour chariot de manutention, largeur x profondeur 800 x 240 mm, avec bord de déchirure, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant</p>