

## Informazione prodotto

# 99 00 300

## Tenaglia

(pinza per ferraioli e cementisti)

DIN ISO 9242



- Per torcere e tagliare il filo dal rullo in una sola operazione, rapida e sicura
- Taglienti ulteriormente temperati, durezza dei taglienti ca. 61 HRC
- Acciaio speciale per utensili bonificato, forgiato, temperato ad olio a gradini



### Generico

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Art. No.         | 99 00 300         |
| EAN              | 4003773014409     |
| Esecuzione       | bonderizzata nera |
| Testa            | pulita            |
| Peso             | 510 g             |
| Dimensioni       | 300 x 49 x 25 mm  |
| Norma            | DIN ISO 9242      |
| REACH conformità | non contiene SVHC |
| RoHS conformità  | non applicabile   |

### Caratteristiche tecniche

|   |          |
|---|----------|
| Valori di taglio filo di media durezza (diametro) | Ø 3,1 mm |
| Valori di taglio filo duro (diametro)             | Ø 1,8 mm |
| Lunghezza lama mm                                 | 25,0 mm  |

Con riserva di modifiche tecniche e salvo errori



