

Krause montagetrap

bordes hoogte x breedte x diepte
800 x 520 x 305 mm, 4 trede(n) met
traanplaatprofiel (incl. bordes), van
aluminium, veilig in gebruik door
leuning

Artikelnummer: 203436



Krause Montagetrap

Universeel bruikbaar

montagetrap

- bordes hoogte x breedte x diepte 800 x 520 x 305 mm
- 4 trede(n) met traanplaatprofiel (incl. bordes)
- diepte trede 240 mm
- hoogte x breedte 1750 x 770 mm
- van aluminium
- trede-boomverbinding gelast
- met 2 wielen
- veilig in gebruik door leuning
- Antislip voetkappen



- gewicht 11,3 kg
- TÜV getest
- 10 jaar garantie

Technische details

stijgtechniek	montagetrap	in-/uitklapbaar	nee
materiaal	aluminium	verrijdbaar	ja
gebruik	eenzijdig	leuning	ja
hoogte sokkel	800 mm	sport-/dwarsverbinding	gelast
breedte sokkel	520 mm	ladder uitrusting	2 wielen
diepte sokkel	305 mm	veiligheidsuitrusting ladder	leuning
diepte trede	240 mm	veiligheidsbeugel	nee
treden aantal	4	opbergbak	nee
type trede/sport	trede(n) met traanplaatprofiel	onderbouw	Antislip voetkappen
hoogte	1750 mm	certificering	TÜV getest
breedte	770 mm	garantie	10 jaar
diepte	1140 mm	gewicht	11,3 kg
draagvermogen	150 kg		

Gerelateerde Producten

203439



in hoogte verstelbare voetplaat voor montagetrap, met rubberen laag, hoogteverstelling 60 mm

Dit past ook bij ...

213054



tape, standaardkleur, van PVC in geel, band lengte x breedte 33 m x 50 mm

217108



cutter, met automatisch inschuifbaar lemmet, lemmetlengte 18 mm, snijdiepte 3 - 10 mm, met riemclip en afbreekhulp

221388



noppenhandschoen, van polyamide in grijs/zwart met nitril-coating, antislip, afmeting 9

222683



poetsdoek, 90 doekjes, lengte x breedte 305 x 230 mm

523826



set kettingstaanders, set bestaande uit: 4 kettingstaanders, 6 m ketting, paal diameter 48 mm, paal in rood/wit, in rood/wit