

## hijstrop

draagvermogen enkelvoudig direct  
5000 kg, nuttige lengte 1,5 m, van  
polyester in rood

Artikelnummer: 667199



## Rondstrop

hijstrop

- draagvermogen enkelvoudig direct 5000 kg
- draagvermogen enkelvoudig gesnoerd 4000 kg
- draagvermogen dubbel opgehangen 10000 kg
- nuttige lengte 1,5 m
- van polyester in rood
- met GS-vignet

## Technische details

|                                     |               |                |           |
|-------------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| hijswerktuig                        | aanslagmiddel | signaalkleur   | rood      |
| aanslagmiddel                       | hijstrop      | aantal bundels | 1 stuks   |
| draagvermogen<br>(enkelvoudig direc | 5000 kg       | materiaal      | polyester |
| draagvermogen<br>(enkelvoudig gesno | 4000 kg       | certificering  | GS        |
| draagvermogen (dubbel<br>opgehangen | 10000 kg      | gewicht        | 0,75 kg   |

nuttige lengte 1,5 m

## Dit past ook bij ...

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 221159 |  | beschermbril, beschermingsniveau EN 166, glazen van polycarbonaat met antibeslag-/antikraslaag, helder, met UV-filter, uitrusting: beugel en neusbrug met zachte bekleding                             |
| 221283 |  | werkhandschoen, van dril/rundsplitleer, handrug van dril, scheurvast, afmeting eenheidsmaat  |
| 222683 |  | poetsdoek, 90 doekjes, lengte x breedte 305 x 230 mm   |
| 224764 |  | Bezemset, set bestaande uit: 5 x paardenhaarbezem, 5 x steel en 1 x stoffer en blik, Werkbreedte 500 mm, hout-steel, voor fijn stof  |
| 510925 |  | pallethefwagen, draagvermogen 2500 kg, vork lengte x breedte 1150 x 160 mm, zwenkwielen met massief rubber-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen tandem met nylon-banden, breedte x Ø 77 x 82 mm |