

| Artikel nummer | artikelnaam                 |
|----------------|-----------------------------|
| 196001003      | PRCD-3P, 16A 30mA, IP55, 3P |

PRCD-3P, keurmerk VDE

| Technische gegevens                       | 196001003                 |
|-------------------------------------------|---------------------------|
| Spanningstype                             | AC                        |
| Nom. isolatiespanning Ui                  | 1500 V                    |
| Aantal polen                              | 3                         |
| Nom. foutstroom                           | 30,00 mA                  |
| Stootstroomvastheid                       | 0,025 kA                  |
| Vervuilingsgraad                          | 2                         |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads | 1,50 2,50 mm <sup>2</sup> |
| Met vergrendelingsvoorziening             | nee                       |
| Nevenapparaat mogelijk                    | nee                       |
| Montagewijze                              | Kabel                     |
| Nom. (meet)stroom                         | 16,00 A                   |
| Nom. (meet)spanning                       | 230 V                     |
| Explosie veilig                           | nee                       |
| Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf      | -25 40 °C                 |
| Nom. stoothoudspanning (Uimp)             | 2,50 kV                   |
| Beschermingsgraad (IP)                    | IP55                      |
| Type lekstroom                            | A                         |
| Frequentie                                | 50 Hz                     |
| Kortstondigvertraagd type                 | nee                       |
| Kortslutningsbrydeevne                    | 1,500 kA                  |
| Selectieve bescherming                    | nee                       |

