

Gmöhling Fahrgestell G®-DOLLY C 915

Für Alu-Transportkasten, Ladefläche
Länge x Breite 564 x 360 mm,
Ladehöhe 150 mm, Gestell aus
Aluminium, 2 Lenk- und 2 Bockrollen



GMÖHLING



Artikelnummer: 493112

Fahrgestell

- Für Alu-Transportkasten
- Ladefläche Länge x Breite 564 x 360 mm
- Ladehöhe 150 mm
- Gestell aus Aluminium
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- Mit Vollgummi-Bereifung

Technische Details

Transportgerät	Transportroller	Material	Aluminium
Rollertyp	Fahrgestell	Lenkstange	nein
für Behältertyp	Transportbehälter	Bereifung	Vollgummi
Ladehöhe	150 mm	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen
Ladeflächenlänge	564 mm	Gewicht	4 kg
Ladeflächenbreite	360 mm		

Zubehör

510969



Griffbügel, für Fahrgestell, aus Aluminium eloxiert

