


Transportgeräte

Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 2110 Langmaterial-Wagen



Profilstahl-Konstruktion mit einsteckbaren Stahlrohr-Rungen, pulverbeschichtet, blau RAL 5007. Wasserfeste Holzplattform. Berädern: 4 Schwerlast-Lenkrollen. Räder: Elastic-Vollgummi blaugrau "spurlos", Naben mit Kugellager. 2 Lenkrollen mit Feststeller gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Lichte Breite zwischen den Rungen 510 mm.

Technische Details:



Gesamttragkraft (kg)	1500
Ladeflächenbreite (mm)	510
Ladeflächenhöhe (mm)	338
Nutzhöhe (mm)	550
Gesamtlänge (mm)	700
Gesamtbreite (mm)	700
Gesamthöhe (mm)	895
Bereifung	Elastic-Vollgummi blaugrau
Radgröße (mm)	200 x 50
Hinweis	Nutzlänge der Rungen 550 mm
Gewicht (kg)	61
Ursprungsland	Deutschland
Garantie (Jahre)	10
Zolltarifnummer	73269098
GTIN	4017976021102