

## Datenblatt

---

### Mittellast-Dachhaken geschweißt (1.4016, Haken in 1.4301)

Mittellast-Dachhaken in der Edelmetallgüte 1.4016, Rostfrei mit guter Korrosionsbeständigkeit. In dieser Variante ist nur der Haken aus der Edelmetallgüte 1.4301.

#### Eckdaten:

- Material: A2 Edelmetall
- Güte: 1.4016 und 1.4301
- Gewicht: ca. 1.14 kg
- Grundplatte: 80 x 180 x 5 mm
- Lochgröße: Ø 11 mm
- Steglänge Mittelteil: 134 mm
- Bügelhöhe: 45 mm
- Haken: 35 x 6 mm (1.4301)
- Gesamthöhe: 137 mm
- Gesamtlänge: 211 mm
- Ziegeltyp: Formziegel, Dachpfannen, -steine
- Dachart: Schrägdach, Steildach ab ca. 20 ° Dachneigung

#### Befestigung:

- Wird am Sparren befestigt, mit min. 2 Tellerkopfschrauben. Passend zur Sparrenstärke wählen.
  - M8 x 80
  - M8 x 100
  - M8 x 120