



 Lexmark™

## CX625 Serie

Zuverlässigkeit. Sicherheit. Produktivität.



CX625adhe



Dies ist ein Gerät der Klasse A gemäß den internationalen Normen zu elektromagnetischen Emissionen (z. B. FCC-Vorschriften, EN 55022/ EN 55032 etc.). Ein Klasse-A-Gerät ist für den gewerblichen/nicht-häuslichen Gebrauch vorgesehen. Der Einsatz von Klasse-A-Geräten kann in nicht-gewerblichen/häuslichen Bereichen zu möglichen Störungen des Funk- und Fernsehempfangs führen, wobei Maßnahmen zur Behebung durchzuführen sind.

# Lexmark CX625 Serie

Mit seinem schwenkbaren 17,8-cm-e-Task-Touchscreen und erweiterten Funktionen zur Barrierefreiheit können Sie mit der Lexmark CX625 Serie mehr erreichen. Erhalten Sie Farbdruck, Druckgeschwindigkeit bis zu 38 Seiten/Minute\*, Scangeschwindigkeit bis zu 94 Bilder/Minute und eine integrierte Festplatte sowie OCR.

## Allzeit einsatzbereit

- ▶ Ein 1,2-GHz-Dual-Core-Prozessor und bis zu 6 GB Arbeitsspeicher ermöglichen das Drucken von bis zu 38 Seiten pro Minute.\*
- ▶ Scannen Sie bis zu 47 Seiten/Minute oder bei beidseitigen Dokumenten sogar bis zu 94 Bilder/Minute.
- ▶ Das Modell mit verfügbarer Festplatte bietet eine höhere Leistung, erweiterte Scanfunktionen und weitere Komfort- und Produktivitäts-Apps, einschließlich OCR.
- ▶ Stahlrahmen und robuste Konstruktion für starke Beanspruchung und raue Umgebungen.
- ▶ Längere Betriebsdauer durch langlebige Fixierer- und Imaging-Komponenten.
- ▶ Unison™-Austausch-Tonerkassetten bieten bis zu 7.000 Farb- und 10.500 Schwarzweiß-Seiten\*\*.
- ▶ Drucken Sie weiter in Schwarzweiß, selbst wenn der Farbtoner leer ist.

## Farbe, die langfristig Geld spart

- ▶ Dank der PANTONE®-Farbanpassung, eingebetteter Farbmusterseiten und des Lexmark Farbaustauschs können Sie genaue, professionelle Farbausdrucke erzeugen.
- ▶ Toner sparen mit einer Reihe von Tools, mit denen Sie auswählen können, wann und mit wie viel Farbe Sie drucken wollen.

## Leistungsfähige Zuführung

- ▶ Die zuverlässige, flexible Medienhandhabung unterstützt Karton, kleine Medien und Umschläge direkt von der Standard-Papierzuführung oder dem praktischen Einzelblatteinzug.
- ▶ Die 251-Seiten-Standardzuführung kann auf bis zu 1.451 Seiten erweitert werden.

## Einfache Interaktion

- ▶ Der neigbare 17,8-cm-e-Task-Touchscreen bietet Komfort- und Produktivitäts-Apps und kann an Ihre Anforderungen angepasst werden
- ▶ Der USB-Anschluss an der Vorderseite ermöglicht das direkte Drucken gängiger Formate ganz ohne Computer.
- ▶ Dank kompakter Stellfläche flexible Platzierung an mehreren Standorten möglich.
- ▶ Einfache Verbindung über Ethernet, USB oder mobile Druckoptionen.

## Rundum-Sicherheitspaket

- ▶ Die Rundum-Sicherheitsarchitektur von Lexmark sorgt für den Schutz Ihrer Informationen – auf dem Dokument, im Gerät und beim Senden über das Netzwerk.
- ▶ Keypoint Intelligence – Buyers Lab hat Lexmark mit dem renommierten PaceSetter BLI Award für Document Imaging Security ausgezeichnet\*\*\*.



## Umweltschutz an erster Stelle

- ▶ Energiemanagement-Funktionen sorgen für reduzierten Energieverbrauch sowohl im Betrieb als auch im Energiesparmodus.
- ▶ Standardmäßig beidseitiger Druck spart Papier.
- ▶ Mit Preisen ausgezeichnetes Lexmark Druckkassetten-Rückführungsprogramm (LCCP) zur Wiederverwertung von Tonerkassetten.

\* Druck- und Kopiergeschwindigkeiten gemäß ISO/IEC 24734 bzw. ISO/IEC 24735 (ESAT) ermittelt. Weitere Informationen finden Sie unter [www.lexmark.com/ISOspeeds](http://www.lexmark.com/ISOspeeds).

\*\* Angabe der durchschnittlichen kontinuierlichen Seitenleistung Schwarz bzw. kombinierte kontinuierliche Seitenleistung CMY für den einseitigen Endlosdruck bis zu dieser Anzahl von Seiten, gemäß ISO/IEC 19798. Die tatsächliche Seitenleistung variiert in Abhängigkeit von zahlreichen Faktoren. Weitere Informationen finden Sie unter [www.lexmark.com/yields](http://www.lexmark.com/yields).

\*\*\* Auszeichnung basiert auf Daten aus Westeuropa.

## Lexmark CX625 Serie



1 CX625 mit 17,8-cm-e-Task-Farb-Touchscreen  
462 x 442 x 608 mm

2 650-Blatt-Doppelzuführung  
133 x 424 x 416 mm

3 550-Blatt-Fach  
133 x 424 x 416 mm

Verstellbarer Druckerstand (nicht abgebildet)  
521 x 653 x 625 mm

Drehbarer Unterschrank (nicht abgebildet)  
263 x 476 x 600 mm

■ Standard  
■ Optional

Hinweis 1: Unterstützt eine optionale 650-Blatt-Doppelzuführung oder eine optionale 650-Blatt-Doppelzuführung und eine optionale 550-Blatt-Zuführung mit der 650-Blatt-Doppelzuführung darüber.

Hinweis 2: Alle Maße werden als Höhe x Breite x Tiefe angezeigt. Weitere Informationen zu unterstützten Konfigurationen finden Sie im "Handbuch: Drucker, Option und Druckerstandkompatibilität" unter [http://www.lexmark.com/publications/furniture\\_safety/](http://www.lexmark.com/publications/furniture_safety/)

© 2018 Lexmark. Alle Rechte vorbehalten.

Lexmark, das Lexmark Logo und Unison sind in den USA und/oder anderen Ländern registrierte Marken von Lexmark International, Inc. AirPrint und das AirPrint-Logo sind Marken von Apple, Inc. Google Cloud Print ist eine Marke von Google Inc. MOPRIA®, das Mopria®-Logo™ und die Mopria Alliance®-Logos sind in den USA und in anderen Ländern eingetragene Marken, Dienstleistungsmarken und Zertifizierungszeichen von Mopria Alliance, Inc. PANTONE®, PANTONE® Goe™ und anderen Pantone, Inc. Marken sind Eigentum von Pantone, Inc. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer.

Dieses Produkt enthält Software, die vom OpenSSL Project zur Verwendung im Open SSL Toolkit entwickelt wurde (<http://www.openssl.org/>).

Produktspezifikationen	Lexmark CX625ade	Lexmark CX625adhe
<b>Drucken</b>		
Display	Lexmark e-Task 7-Zoll (17,8 cm) Farb-Touchscreen	
Druckgeschwindigkeit (DIN A4: ): Bis zu <sup>5</sup>	Schwarz: 38 Seiten/Minute / Farbe: 38 Seiten/Minute	
Zeit bis Druckbeginn	Schwarz: <8 Sekunden / Farbe: <8 Sekunden	
Druckauflösung	Schwarz: 1200 x 1200 dpi, 4.800 CQ-Farbqualität / Farbe: 1.200 x 1.200 dpi, 4.800 CQ-Farbqualität	
Speicher	Standard: 2048 MB / Maximal: 6144 MB	
Festplatte	Option verfügbar	In Konfiguration enthalten
Empfohlenes monatliches Seitenvolumen <sup>1</sup>	1500 - 10000 Seiten	
Maximales monatliches Druckvolumen (einmalige mtl. Spitzenauslastung): Bis zu <sup>2</sup>	100000 Seiten pro Monat (einmalige Spitzenauslastung)	
<b>Kopieren</b>		
Kopiergeschwindigkeit (DIN A4: ): Bis zu <sup>5</sup>	Schwarz: 38 Seiten/Minute / Farbe: 38 Seiten/Minute	
Zeit bis erste Kopie	Schwarz: 8 Sekunden / Farbe: 9 Sekunden	
<b>Scannen</b>		
Scanner-Typ / ADF-Scan	Flachbettscanner mit ADF / DADF (Single-Pass-Duplex)	
A4/Letter Scan-Geschwindigkeit Duplex: Bis zu	Schwarz: 94 / 100 Seiten/Minute / Farbe: 60 / 64 Seiten/Minute	
A4/Letter Scan-Geschwindigkeit: Bis zu	Schwarz: 47 / 50 Seiten/Minute / Farbe: 30 / 32 Seiten/Minute	
Kapazität der Papiereingabe: Bis zu	ADF: 100 Blatt	
<b>Faxen</b>		
Modemgeschwindigkeit	Max is 33,600 bps, V.34 Half-Duplex Kbps	
<b>Verbrauchsmaterialien<sup>6</sup></b>		
Kapazität Tonerpatronen (Bis zu)	Tonerpatronen Farbe 1.400 -Seiten, Tonerpatronen Schwarz 2.000 Seiten, Tonerpatronen Farbe extra hohe Ausbeute 5.000 Seiten, Tonerpatronen schwarz extra hohe Ausbeute 8.500 Seiten, Die durchschnittliche kontinuierliche Patronenausbeute ist die angegebene Anzahl von Standardseiten. Angegebener Ertragswert gemäß ISO / IEC 19798., Tonerpatronen Farbe ultrahohe Ausbeute 7.000 Seiten, Tonerpatronen Schwarz Hohe Reichweite 10.500 -Seite	
Voraussichtliche Reichweite Fotoleiter: Bis zu <sup>4</sup>	125.000 Seiten, basierend auf 3 A4-Seiten pro Druckjob und ca. 5% Seitendeckung	
Im Lieferumfang enthaltene Tonerpatronen	Rückgabe-Tonerpatronen Farbe (CMY) für 2.000 Seiten, Starter-Rückgabe-Tonerpatrone Schwarz für 3.000 Seiten	
<b>Papierhandhabung</b>		
Papierhandhabung Standard	Integrierte 250-Blatt-Zuführung, 150-Blatt-Ablage, Integriertes Duplex, Manuelle Einzelblattzuführung	
Papierhandhabung optional	550-Blatt-Fach, 650-Blatt-Duo-Fach	
Kapazität der Papiereingabe: Bis zu	Standard: 250+1 Blatt / Maximal: 1450+1 Blatt	
Kapazität der Papierablage: Bis zu	Standard: 150 Blatt / Maximal: 150 Blatt	
Unterstützte Medien	Kartenvorrat, Papieretiketten, Normales Papier, Vinyl-Etiketten, Refer to the Paper & Specialty Media Guide	
Unterstützte Medienformate	10 Umschlag, 7 3/4 Umschlag, 9 Umschlag, A4, A5, B5 Umschlag, C5 Umschlag, DL Umschlag, Hagaki-Karte, Exekutive, Folio, JIS-B5, Legal, Brief, Erklärung, Universal, Oficio, A6	
<b>Allgemeine Angaben<sup>3</sup></b>		
Standard-Schnittstellen	USB 2.0 Spezifikation Hi-Speed zertifiziert (Typ B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Front USB 2.0 Spezifikation Hi-Speed zertifizierter Port (Typ A), Hi-Speed USB 2.0 Port an der Geräterückseite (Typ A)	
Optionale Netzwerkanschlüsse	Marknet N8372 WiFi Option	
Geräuschemission	Drucken: 52 dB(A) / Kopieren: 55 dB(A) / Scannen: 51 dB(A)	
Spezifizierte Betriebsumgebung	Luftfeuchtigkeit: 8 bis 80% relative Luftfeuchtigkeit, Temperatur: 10 bis 32 ° C (50 bis 90 ° F), Höhe: 0 - 2896 Meter (9.500 Fuß)	
Garantie	1 Jahr Vor-Ort-Reparatur, am nächsten Arbeitstag	
Abmessungen (H x B x T) / Gewicht	462 x 442 x 608 mm / 27.1 kg	462 x 442 x 608 mm / 27.5 kg

Alle Informationen in dieser Broschüre können ohne Vorankündigung geändert werden. Lexmark übernimmt keine Haftung für Fehler oder Auslassungen.

Dies ist ein Gerät der Klasse A gemäß den internationalen Normen zu elektromagnetischen Emissionen (z. B. FCC-Vorschriften, EN 55022/EN 55032 etc.). Ein Klasse-A-Gerät ist für den gewerblichen/nicht-häuslichen Gebrauch vorgesehen. Der Einsatz von Klasse-A-Geräten kann in nicht-gewerblichen/häuslichen Bereichen zu möglichen Störungen des Funk- und Fernsehempfangs führen, wobei Maßnahmen zur Behebung durchzuführen sind.

<sup>1</sup>„Empfohlenes monatliches Seitenvolumen“ ist eine Reihe von Seiten, auf denen Kunden Lexmarks Produktangebote basierend auf der durchschnittlichen Anzahl von Seiten, die Kunden pro Monat auf dem Gerät drucken möchten, bewerten können. Lexmark empfiehlt, dass die Anzahl der Seiten pro Monat innerhalb des angegebenen Bereichs liegt, um eine optimale Geräteleistung zu gewährleisten, und zwar auf der Grundlage von Faktoren wie: Verbrauchsmaterial-Austauschintervalle, Papierladeintervalle, Geschwindigkeit und typische Kundennutzung. <sup>2</sup>„Maximaler monatlicher Arbeitszyklus“ ist definiert als die maximale Anzahl von Seiten, die ein Gerät in einem Monat mit einem Mehrschichtbetrieb liefern kann. Diese Metrik bietet einen Vergleich der Robustheit in Bezug auf andere Lexmark Drucker und MFPs. <sup>3</sup>Drucker werden unter bestimmten Lizenz- / Vertragsbedingungen verkauft. Weitere Informationen finden Sie unter [www.lexmark.com/printerlicense](http://www.lexmark.com/printerlicense). <sup>4</sup>Der tatsächliche Ertrag kann abhängig von anderen Faktoren wie Gerätegeschwindigkeit, Papierformat und Ausrichtung des Einzugs, Tonerabdeckung, Papierfachquelle, prozentualer Schwarzdruck und der Komplexität des durchschnittlichen Druckauftrags variieren. <sup>5</sup>Druck- und Kopiergeschwindigkeiten gemessen nach ISO / IEC 24734 bzw. ISO / IEC 24735 (ESAT). Weitere Informationen finden Sie unter: [www.lexmark.com/ISOspeeds](http://www.lexmark.com/ISOspeeds). <sup>6</sup>Das Produkt funktioniert nur mit Ersatzpatronen, die für den Einsatz in einer bestimmten geografischen Region bestimmt sind. Weitere Informationen finden Sie unter [www.lexmark.com/regions](http://www.lexmark.com/regions).