

Feuille de données du produit



Article N°: 8382-1 Chariot pour colis avec tubes verticaux

Equipements de manutention



Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007. 1 plateau fixe en mélaminé surface effet hêtre. Ridelles avec tubes verticaux distancés de 130 mm. 1 grand côté à suspendre dans inserts. 2 roues pivotantes et 2 roues fixes à bandage TPE, moyeu à roulement à billes central. Freins sur roues pivotantes conformément à la Norme 1757-3 (Sécurité des chariots de manutention).

Détails techniques:



Charge totale (kg)	600
Longueur de surface utile (mm)	1000
Largeur de surface utile (mm)	700
Hauteur de zone de chargement (mm)	269
Longueur totale (mm)	1169
Largeur totale (mm)	730
Hauteur totale (mm)	1800
Type de pneu	TPE
Roues (mm)	200 x 40
Configuration	offen mit Rohrstreben
Poids (kg)	63
Pays d'origine	Allemagne
Garantie (ans)	10
Code douanier	87168000
GTIN	4017976838212