

## IBC-container

hoogte x lengte x breedte 1160 x 1200 x 1000 mm, inhoud 1000 l, invulopening Ø 225 mm, voor aquatoxische en bijtende stoffen, met uitloopkraan nominale breedte 80, opening afgedicht met aluminium PE-schijf, van hogedruk polyethyleen in zwart, met polyethyleenpallet



Artikelnummer: 271756

## IBC-container

- hoogte x lengte x breedte 1160 x 1200 x 1000 mm
- inhoud 1000 l
- invulopening Ø 225 mm
- voor aquatoxische en bijtende stoffen
- met uitloopkraan nominale breedte 80, opening afgedicht met aluminium PE-schijf
- van hogedruk polyethyleen in zwart
- met polyethyleenpallet
- met schroefdeksel
- afsluitbaar met zegel
- door roosterframe stapelbaar



















## Technische details

baktype	IBC-container	onderrijdbaar	ja
euronorm	ja	materiaal	hogedruk polyethyleen
inhoud	1000 l	recyclebaar	ja

hoogte	1160 mm	diameter opening	225 mm
lengte	1200 mm	plafond	ja
breedte	1000 mm	type deksel	schroefdeksel
geschikt voor levensmiddelen	nee	sluitsysteem	zegel
geschikt voor gevaarlijke stoffe	aquatoxische en bijtende stoffen	onderbouw	polyethyleenpallet
oppervlak eigenschap	uv-/lichtbestendig	afvoer	met uitloopkraan nominale breedte 80, opening afgedicht met aluminium PE-schijf
stapelbaar	ja	kleur	zwart
stapelbaar door	roosterframe	van bouwtoezicht	UN-gecertificeerd 31HA1
nestbaar	nee	gewicht	59 kg

## Gerelateerde Producten

271632		trechter, voor IBC met 600 - 1000 l inhoud, van Polyethyleen, oppervlak afvoerend, vulcapaciteit 15 l, aansluiting 2"
271669		trechter, voor IBC met 1000 l inhoud, van Polyethyleen, vulcapaciteit 50 l
271709		verwarmingsmantel, voor IBC met 1000 l inhoud, buitenlaag van glasvezel met siliconenlaag in oranje, binnenlaag van glaszijdeweefsel, Verwarmingsmantel explosieveilig T4, vermogen 960 W, uitgerust met isolerende afdekking en analoge temperatuurregelaar
271710		verwarmingsmantel, voor IBC met 1000 l inhoud, buitenlaag van glasvezel met siliconenlaag in oranje, binnenlaag van glaszijdeweefsel, Verwarmingsmantel explosieveilig T4, vermogen 960 W, uitgerust met zelfregulerende thermostaat
271718		verwarmingsmantel, voor IBC met 1000 l inhoud, buitenlaag van glasvezel met siliconenlaag in oranje, binnenlaag van glaszijdeweefsel, Verwarmingsmantel explosieveilig T3, vermogen 1400 W, uitgerust met zelfregulerende thermostaat
271792		PE-opvangbak, voor 1 x IBC, opvangvolume 1000 l, hoogte x breedte x diepte 720 x 1370 x 1980 mm, Gemaakt met rooster van polyethyleen in zwart, vorkslaffen
271793		PE-opvangbak, voor 1 x IBC, opvangvolume 1000 l, hoogte x breedte x diepte 690 x 1370 x 1980 mm, Gemaakt met rooster van staal met corrosiebeschermende zinklaag, vorkslaffen
271794		PE-opvangbak, voor 2 x IBC, opvangvolume 1000 l, hoogte x breedte x diepte 610 x 2530 x 1320 mm, Gemaakt met rooster van polyethyleen in zwart, vorkslaffen
271795		PE-opvangbak, voor 2 x IBC, opvangvolume 1000 l, hoogte x breedte x diepte 580 x 2530 x 1320 mm, Gemaakt met rooster van staal met corrosiebeschermende zinklaag, vorkslaffen
271796		PE-opvangbak, voor 3 x IBC, opvangvolume 1000 l, hoogte x breedte x diepte 517 x 3737 x 1402 mm, Gemaakt met rooster van polyethyleen in zwart, vorkslaffen
271797		PE-opvangbak, voor 3 x IBC, opvangvolume 1000 l, hoogte x breedte x diepte 486 x 3737 x 1402 mm, Gemaakt met rooster van staal met corrosiebeschermende zinklaag, vorkslaffen
271866		verwarmingsmantel, voor IBC met 1000 l inhoud, buitenlaag van glasvezel met siliconenlaag in zwart, binnenlaag van glasvezel met siliconenlaag, vermogen 3990 W, uitgerust met analoge temperatuurregelaar
271873		verwarmingsmantel, voor IBC met 1000 l inhoud, buitenlaag van nylon in grijs, binnenlaag van glaszijdeweefsel, vermogen 2000 W, uitgerust met digitale temperatuurregelaar

271883		trechter, voor IBC met 600 - 1000 l inhoud, van Polyethyleen, vulcapaciteit 15 l, aansluiting 2"
271980		PE-opvangbak, voor 1 x IBC, opvangvolume 1000 l, hoogte x breedte x diepte 760 x 1380 x 1575 mm, bak met opslagonderstel, vorksloten
271982		PE-opvangbak, voor 1 x IBC, opvangvolume 1000 l, hoogte x breedte x diepte 760 x 1380 x 1800 mm, bak met vulruimte en opslagonderstel, vorksloten
272001		trechter, voor IBC met 600 - 1000 l inhoud, van Polyethyleen, vulcapaciteit 30 l
272003		onderstel, van Polyethyleen, voor IBC met 1000 l inhoud, breedte x diepte 1145 x 1375 mm, in zwart