

Flessenkar

draagvermogen 250 kg, voor 2x40/50 l fles, ladingbeveiliging door zijwaartse kantelbegrenzing, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in geel, wielen met massief rubber-banden



Artikelnummer: 272247

Flessenkar





- draagvermogen 250 kg
- voor 2x40/50 l fles
- hoogte x breedte 1170 x 1160 mm
- passend voor flessen met Ø 230 mm
- ladingbeveiliging door zijwaartse kantelbegrenzing
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in geel
- met antislip handgrepen
- wielen met massief rubber-banden
- wiel Ø 400 mm
- 5 jaar garantie

Technische details

transporttoestel	transportwagen	steunwiel	nee
type kar	Flessenkar	veiligheidsgreep	nee
draagvermogen	250 kg	ladingbeveiliging	kantelbegrenzing
capaciteit	2x40/50 l	hoogte	1170 mm
voor flessen-Ø	230 mm	breedte	1160 mm
materiaal	stalen buis	diepte	750 mm
in-/uitklapbaar	nee	oppervlak	m. poedercoating

trapslede	nee	kleur	geel
banden	massief rubber	garantie	5 jaar
wiel-ø	400 mm	gewicht	31 kg

Dit past ook bij ...

217213		EUR-ruilpallet, van hout, lengte x breedte 1200 x 800 mm, draagvermogen statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, onderbouw sleden, bovendeck doorbroken
221283		werkhandschoen, van dril/rundsplitleer, handrug van dril, scheurvast, afmeting eenheidsmaat
221309		waarschuwingsvest, conform EN ISO 20471, polyester in neongeel, afmeting eenheidsmaat
227893		veiligheidsschoenen, veiligheidsniveau: S1, afmeting 46, neus van staal, bovenmateriaal leer in zwart/geel, met hoge schacht