

ETF300

Electronische hygrostaat/thermostaat



Omschrijving: Elektronische hygrostaat-thermostaat. Reguleert de luchtvochtigheid en temperatuur afzonderlijk van elkaar. Voor het schakelen van verwarmingselementen en filterventilatoren. Voorkomt condensatie en corrosie in de kast. Clipmontage voor 35mm DIN-rail (EN 60715).

Instelbereik: 0 °C tot +60 °C, en 40% to 90% R.H.

Materiaal: Kunststof, UL94 V-0.

Schakelcapaciteit: 240 V AC, 8(3) A. 120 V AC, 8(3) A. 24 V DC, 4 A. Waarde tussen haakjes: inductie lading.

Bedrijfstemperatuur: -20 °C tot +60 °C.

Levensduur: > 50.000 cycli.

Aansluiting: Drukklem voor 2.5 mm².

Beschermingsklasse: IP 20.

Goedkeuringen: CE, EAC, cULus_UL Listed.

Afwerking: RAL 7035.

Verpakkingseenheid: Per stuk.

Voltage (V)	Netfrequentie (Hz)	Item nr.
230 V AC	50/60	ETF300
115 V AC	50/60	ETF300120