

SEK CAB FLAT COLOR AWG28/7 10P 30,48m



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	09 18 010 7005
Beschreibung	SEK CAB FLAT COLOR AWG28/7 10P 30,48m
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/09180107005

Ausführung

Kabellänge	30,48 m
Anzahl der Adern	10
Adernaufbau	AWG 28/7

Technische Kennwerte

Grenztemperatur	-30 ... +105 °C unbewegt -20 ... +105 °C bewegt
Impedanz	100 Ω
Leiterwiderstand @ 20 °C	≤216 Ω/km
Isolationswiderstand @ 20 °C	≥20 MΩ x km

Materialeigenschaften

Werkstoff Kabel	PVC
Farbe Kabel	farbkodiert
RoHS	konform
ELV Status	konform
China RoHS	e
REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	nicht enthalten
California Proposition 65 Stoffe	nicht enthalten



Pushing Performance
Since 1945

Kaufmännische Daten

Packungsgröße	1
Nettogewicht	790 g
Nettogewicht	19 g/m
Ursprungsland	Deutschland
europäische Zolltarifnummer	85444993
GTIN	5713140024328
eCl@ss	27061801 Daten- und Kommunikationskabel (Kupfer)