



Hauptmerkmale

Produktbereich	Telemecanique Limit switches XC Standard
Name der Reihe	Standardformat
Produkt- oder Komponententyp	Positionsschalterkopf
Kurzbezeichnung des Geräts	ZCKD
Typ des Frontelements	Drehkopf
Produktkompatibilität	XCKS
Zugehöriges Gehäuse	ZCKS6 ZCKSD39H29 ZCKS9 ZCKS1H29 ZCKSD31 ZCKS5H29 ZCKS7H29 ZCKSD39 ZCKS1 ZCKSD35H29 ZCKS6H29 ZCKS8H29 ZCKSD37 ZCKSD35 ZCKS2H29 ZCKS9H29 ZCKS8 ZCKSD37H29 ZCKS7 ZCKSD31H29 ZCKS2 ZCKS5
Bewegung des Steuerkopfes	Drehachse
Operatortyp	Rollenhebel Federrückstellung Metall
Ansatztyp	Seitliche Anfahrriichtung, 2 Richtungen

Zusatzmerkmale

Schalterbetätigung	Durch 30° Nocke
Positivöffnung	Mit
Material des Frontelements	Kunststoff

Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...70 °C
Umgebungseigenschaften	Standardumgebung

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	3,1 cm
VPE 1 Breite	6,2 cm
VPE 1 Länge	7,5 cm
VPE 1 Gewicht	96,0 g
VPE 2 Art	S01

VPE 2 Menge	40
VPE 2 Höhe	15,0 cm
VPE 2 Breite	15,0 cm
VPE 2 Länge	40,0 cm
VPE 2 Gewicht	4,046 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------