



## Lampe de bureau à LED ALBATROSS

- lampe LED à double tête pour une orientation flexible de la lumière et une fixation à pince
- les deux modules LED sont mobiles et peuvent se rapprocher pour ne former qu'un seul module LED
- éclairage asymétrique antireflet et antiéblouissement
- les deux bras peuvent aussi effectuer une rotation afin de diriger le module LED vers l'arrière par exemple

- source lumineuse: de produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G

• cette lampe contient des LED intégrées

• ces LED peuvent être changées par un professionnel

• intensité lumineuse: 1.100 Lumen

• indice de rendu de couleur (Ra): >95

• température de la lumière: 3000 / 5500 Kelvin

• puissance: 20 watt

• consommation: 11 kWh/1000h

• durée de vie: 50.000 heures

• en acier et ABS

• avec télécommande comprenant interrupteur, variateur d'intensité et de couleur, timer

• fiche Euro

• hauteur max.: 670 mm

• tête de lampe: 800 mm de long x 24 mm de large (dépliée)

• pince: écartement de 0 à 53 mm

### Exemples d'utilisation :

- pratique lors de l'utilisation de deux écrans




Lampe de bureau à LED ALBATROSS



Lampe de bureau à LED ALBATROSS, repliée



Visuel de référence: montre le produit en utilisation



Produit	Modèle	Couleur	Puissance	Température de couleur	Tension éclairage	Classe énergétique	Numéro de fabricant	Code
Lampe de bureau à LED ALBATROSS	pied de serrage	noir	20 watts	3.000 - 5.500 K	230 V	G	2066000011	52535558