

## jerrycan de sécurité

### FALCON

Convient pour remplissage, transvasement, dosage, distribution et stockage en toute sécurité de substances dangereuses pour l'eau, inflammables et agressives, en acier inoxydable, capacité 20 l, hauteur x largeur x profondeur 470 x 170 x 445 mm



Numéro d'article: 235819

### jerrycan de sécurité

- Convient pour remplissage, transvasement, dosage, distribution et stockage en toute sécurité de substances dangereuses pour l'eau, inflammables et agressives
- en acier inoxydable
- capacité 20 l
- hauteur x largeur x profondeur 470 x 170 x 445 mm
- verrouillable avec fermeture à vis
- soupape de ventilation pour vidage homogène et rapide
- avec robinet de dosage de précision
- avec Poignée de transport
- avec homologation UN pour le transport de substances liquides des groupes d'emballage I, II et III
- livré étiquettes autocollantes avec symboles d'avertissement et avertissements incluses



## Détails techniques

|                                  |   |                                  |   |
|----------------------------------|---|----------------------------------|---|
| type de stockage de produits dan | réceptif de sécurité  | fermeture                        | fermeture à vis   |
| type de jerrycan                 | jerrycan de sécurité  | coupe-flammes                    | non   |
| capacité                         | 20 l  | homologation                     | homologation UN   |
| considération comme matière dang | substances dangereuses pour l'eau, inflammables et agressives | compensation de vide / surpressi | oui   |
| convient pour (application)      | remplissage/transvasement, dosage, distribution et stockage   | Expiration                       | avec robinet de dosage de précision   |
| matériau                         | acier inoxydable 1.4301                                       | poignée                          | Poignée de transport  |
| hauteur                          | 470 mm  | volume de livraison              | étiquettes autocollantes avec symboles d'avertissement et avertissements incluses |
| largeur                          | 170 mm  | Poids                            | 4,5 kg  |
| profondeur                       | 445 mm  |                                  |   |