




Boccole magnetiche

Descrizione articolo/immagini prodotto



Tolleranze di montaggio consigliate:



Descrizione

Materiale:

Alloggiamento in acciaio inox.
Magnete neodimio.

Versione:

Alloggiamento non trattato.

Nota:

Un magnete all'interno della bussola attira il perno (K1069) e lo supporta con la forza di serraggio indicata.

Precisione di ripetizione $\pm 0,25$. La precisione di ripetizione può essere aumentata con l'ausilio di centraggi supplementari.

Dimensioni di montaggio forma A:

spessore della piastra di 6 mm.

Dimensioni di montaggio forma B:

spessore della piastra max. 10 mm.

Dimensioni di montaggio forma C:

spessore della piastra > 10 mm.

Dimensioni di montaggio forma D:

foro cieco.

Su richiesta:

Dado corrispondente.



Accessori:

Perno K1069

Nota disegno:

1) Magnete

2) Circlip



Boccole magnetiche

Sintesi articoli

Boccole magnetiche

N. ordine	Forza di bloccaggio N	Sforzo di taglio kN	Resistenza alle alte temperature
K1068.6	7	0,8	≤80 °C