

## Blume Förderanlagen rollenbaan



draagrol van kunststof, baan lengte x breedte 1 m x 500 mm, asafstand 75 mm

Artikelnummer: 405975



## Blume Förderanlagen Kunststof wieltjesbaan - balie-element

### Recht
















rollenbaan


- draagrol van kunststof
- wieldiameter 48 mm
- baan lengte x breedte 1 m x 500 mm
- breedte 540 mm
- asafstand 75 mm
- U-profielframe hoogte x breedte 70 x 20 mm
- van staal met corrosiebeschermende zinklaag

### Technische details




transporttechniek	transportbaan	breedte	540 mm
baantype	rollenbaan	breedte transportgoed tot	700 mm
baancomponent	baanelement	asafstand	75 mm
roltype	draagrol	framehoogte	70 mm
materiaal rol	kunststof	framebreedte	20 mm
diameter rol	48 mm	materiaal frame	staal
baanlengte	1 m	frameoppervlak	verzinkt
uittrekbaar	nee	framemodel	U-profiel
baanbreedte	500 mm	gewicht	10 kg

## Gerelateerde Producten

126304		eindaanslag voor rollenbaan, voor baanbreedte 500 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
407529		bocht 45 ° voor rollenbaan, draagrol van kunststof, wieldiameter 48 mm, baanbreedte 500 mm, asafstand 75 mm
408011		bocht 90 ° voor rollenbaan, draagrol van kunststof, wieldiameter 48 mm, baanbreedte 500 mm, asafstand 75 mm
408328		doorvoer voor rollenbaan, draagrol van kunststof, wieldiameter 48 mm, baan lengte x breedte 1 m x 500 mm, asafstand 75 mm, met scharnieren en handgreep
414499		Zijwaartse geleiding voor recht voor rollenbaan, gebruik eenzijdig, boven hoofdhoogte, hoogte x lengte 70 mm x 1 m
414502		Zijwaartse geleiding voor recht voor rollenbaan, gebruik beide zijden, boven hoofdhoogte, hoogte x lengte 70 mm x 1 m
428631		driepootsteun voor rollenbaan, baanbreedte 500 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw
428675		staander voor rollenbaan, baanbreedte 500 mm, hoogte 275 - 340 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw
428722		driepootsteun voor rollenbaan, baanbreedte 500 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw
428766		staander voor rollenbaan, baanbreedte 500 mm, hoogte 330 - 395 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw
428802		driepootsteun voor rollenbaan, baanbreedte 500 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw
428846		staander voor rollenbaan, baanbreedte 500 mm, hoogte 390 - 570 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw
429033		driepootsteun voor rollenbaan, baanbreedte 500 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw
429077		staander voor rollenbaan, baanbreedte 500 mm, hoogte 550 - 850 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw
429146		driepootsteun voor rollenbaan, baanbreedte 500 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw

429204		staander voor rollenbaan, baanbreedte 500 mm, hoogte 680 - 1100 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw
--------	---	--

### Dit past ook bij ...

505362		afzetpaal met band, met 1 riem(en), paal diameter 83 mm, lengte 3,7 m, riem in geel/zwart, paal van PVC in zwart
520983		mobiele schaarheftafel, draagvermogen 500 kg, platform lengte x breedte 855 x 500 mm, enkelvoudige schaar van staal met slag- en krasvaste poedercoating in zwart
523822		set vloermarkeerapparaten, set bestaande uit: 1 markeerapparaat, 1 slagsnoer, 1 accessoire, 1 blik markeerpoeder, 1 parkeerplaatsschema, lijnbreedte 30 - 100 mm