

## Rhewa Zählwaage 900 937C/30

Plattform aus Edelstahl, Breite x Tiefe  
280 x 220 mm, Wägebereich von 0  
bis 30 kg, Ablesbarkeit in 1 g  
Schritten

Artikelnummer: 157933



## Rhewa Zählwaage 900 937C/30

### für nicht eichpflichtige Wägungen

Rhewa Zählwaage 900 937C/30

- nicht eichfähig
- Plattform aus Edelstahl, Breite x Tiefe 280 x 220 mm
- Wägebereich von 0 bis 30 kg
- Ablesbarkeit in 1 g Schritten
- Einschwingzeit von 1 bis 2 Sekunden
- mit den Funktionen Trieren, Stückzahl, Summieren, Auto-Off
- 3 LC-Displays, Datenschnittstelle für Drucker oder PC
- Netzadapter 230V/50 Hz, Akkubetrieb möglich
- Höhe x Breite x Tiefe 130 x 320 x 290 mm

## Technische Details

Waagentyp	Zählwaage	Waage Ausstattung	3 LC-Displays, Datenschnittstelle für Drucker oder PC
eichfähig	nein	Höhe	130 mm
Material Plattform	Edelstahl	Breite	320 mm
Plattformbreite	280 mm	Tiefe	290 mm
Plattformtiefe	220 mm	Stückzählfunktion	ja
Wägebereich	0-30 kg	Tarieren	ja
Ablesbarkeit	1 g	Aufstellung/Montage	Tisch
Einschwingzeit	1-2 s	WEEE- Registrierungsnummer	DE12995516
Mindeststückgewicht	0,8 g	WEEE-Geräteart	Kleingerät KAT 5
Waage Funktionen	Tarieren, Stückzahl, Summieren, Auto-Off	Marke laut EAR-Register	Rhewa
Spannungsversorgung	Netzadapter 230V/50 Hz, Akkubetrieb möglich	Gewicht	3,6 kg
Akkuladedauer	20 h		

## Zubehör

157934



Rollendrucker für Zählwaage für Thermopapier, Lieferung inklusive Datenkabel