

Toyota Palettenhubwagen BT Lifter Silent

Traglast 2300 kg, mit Quick-Lift-Hydraulik, Gabel Länge x Breite 1150 x 156 mm, Lenkräder mit Vollgummi-Bereifung, Breite x Ø 60 x 175 mm, Gabelrollen Tandem mit Powerthan-Bereifung, Breite x Ø 75 x 85 mm

Artikelnummer: 524022



TOYOTA
MATERIAL HANDLING



Toyota BT Lifter Silent Handhubwagen BT Lifter Silent

Traglast 2300 kg

Palettenhubwagen

- Traglast 2300 kg
- mit Quick-Lift-Hydraulik
- Gabel Länge x Breite 1150 x 156 mm
- Tragbreite 520 mm
- Gabeln mit geräuschabsorbierenden Gummipuffern
- Lenkräder mit Vollgummi-Bereifung, Breite x Ø 60 x 175 mm
- Gabelrollen Tandem mit Powerthan-Bereifung, Breite x Ø 75 x 85 mm
- Hubhöhe 200 mm / abgesenkte Höhe 85 mm
- Gabeln aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in orange
- Rahmen aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in schwarz
- verwindungssteife Stahlkonstruktion
- Deichselgriff für die Funktionen Heben - Fahren - Senken
- Deichsel in schwarz




- Lenkeinschlag 180 °
- regulierbare Senkautomatik
- Länge 1515 mm
- Gewicht 65 kg







Technische Details

Hebegerät	Hubwagen	Breite Lenkräder	60 mm
Hubwagentyp	Palettenhubwagen	Länge	1515 mm
Traglast	2300 kg	Lenkeinschlag	180 °
Länge Gabel	1150 mm	Gabel Ausstattung	Gummipuffer
Breite Gabelzinken	156 mm	Hubfunktion	Quick-Lift-Hydraulik
Tragbreite	520 mm	Schnellhub	ja
Bedienung Hub	manuell/hydraulisch	Absenkfunktion	regulierbare Senkautomatik
Bedienung Fahrwerk	manuell	Deichsel	Funktionen Heben-Fahren-Senken
Hubhöhe (min.)	85 mm	Material	Stahl
Hubhöhe (max.)	200 mm	Oberfläche Rahmen	pulverbeschichtet
Material Lenkrollen	Vollgummi	Farbe Rahmen	schwarz
Material Gabelrollen	Powerthan	Oberfläche Gabeln	pulverbeschichtet
Gabelrollen	Tandem	Farbe Gabeln	orange
Durchmesser Gabelrollen	85 mm	Farbe Deichsel	schwarz
Breite Gabelrolle	75 mm	Gewicht	65 kg
Durchmesser Lenkräder	175 mm		

Zubehör

149500		Stopper für Palettenhubwagen, Höhe x Länge x Breite 70 x 650 x 360 mm, aus Polypropylen
--------	---	---

Dazu passt auch ...

148638		Einwegpalette, Höhe x Länge x Breite 150 x 1200 x 800 mm, aus PE-Regenerat in anthrazit
149500		Stopper für Palettenhubwagen, Höhe x Länge x Breite 70 x 650 x 360 mm, aus Polypropylen
217180		Wellpapp-Palette, Höhe x Länge x Breite 120 x 1200 x 800 mm, Traglast statisch / dynamisch 700 / 500 kg, Oberdeck geschlossen
217213		EUR-Tauschpalette, aus Holz, Länge x Breite 1200 x 800 mm, Traglast statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, Unterbau Kufen, Oberdeck durchbrochen
221284		Arbeitshandschuh, aus Leinen/Rindsleder, Handrücken aus Leinen, reißfest, Größe Einheitsgröße
221309		Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße

221381		Schutzhandschuhe, aus Nitril in grau/schwarz mit Nitril-Beschichtung, nahtlos, Größe 9
227875		Sicherheitshalbschuh, Sicherheitsstufe: S1P, Größe 44, Obermaterial Veloursleder/Mesh in schwarz/grau/rot
407817		Auffangwanne, für 2 x 200-Liter-Fass, Auffangvolumen 224 l, Höhe x Breite x Tiefe 365 x 1200 x 800 mm, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
626475		Gitterbox-Palette, Höhe x Länge x Breite 970 x 1200 x 800 mm, Traglast 1500 kg, mit Lackierung in RAL7030 Steingrau, Wände durchbrochen mit 2 Klappen, Boden geschlossen