

Artikelnummer: 124046

Kurzbeschreibung: Trapladder Double Decker, 5 treden

Langbeschreibung: Trapladder Double Decker: De aluminium trapladder Double Decker beschikt over een unieke dubbele trede en een platform met een speciale slipvaste laag in de kleur antraciet. De twee zeer royale stavlakken en antislip treden bieden extra zekerheid, comfort, stabiliteit en een veilige stand. De afgeronde treden zorgen voor een hoog gebruikerscomfort. Zeer sterke boom/tredenverbinding. Totale draagvermogen: ca.

150 kg. 3 treden[ul] platformhoogte: 0,60 m, totale hoogte: 1,40 m, werkhoogte: 2,60 m, gewicht: 4,1 kg[ul]4 treden[ul] platformhoogte: 0,85 m, totale hoogte: 1,60 m, werkhoogte: 2,85 m, gewicht: 4,7 kg[ul]5 treden[ul] platformhoogte: 1,05 m, totale hoogte: 1,85 m, werkhoogte: 3,05 m, gewicht: 5,4 kg[ul]6 treden[ul] platformhoogte: 1,25 m, totale hoogte: 2,05 m, werkhoogte: 3,25 m, gewicht: 6,3 kg[ul]7 treden[ul] platformhoogte: 1,45 m, totale hoogte: 2,30 m, werkhoogte: 3,45 m, gewicht: 7,4 kg[ul]8 treden[ul] platformhoogte: 1,70 m, totale hoogte: 2,55 m, werkhoogte: 3,70 m, gewicht: 8,4 kg[ul]

