

Produktinformation

00 11 01

KNIPEX TwinKey®

Schaltschrankschlüssel

Der Standard Schaltschrankschlüssel



- 10 Profile. 2 Kreuze. 1 Schlüssel.
- Für alle gängigen Schließsysteme.
- Multifunktionaler Schlüssel für Betätigung von Schließungen aus den Bereichen Gebäudetechnik (Heizung und Sanitär, Klima- und Belüftungstechnik, Elektrotechnik), Gas- und Wasserversorgung und Absperrsysteme
- 8-strahlige Version: 2 Kreuzschlüssel mittels Magneten platzsparend verbunden
- Für 6 verschiedene Schließsysteme
- Mit Wendebit: Schlitz 1,0 x 7 mm und Kreuzschlitz PH2
- Mit magnetischer Bitaufnahme für 1/4"-Bits
- Schlüssel und Wendebit durch stabiles Edelstahl-Drahtseil verbunden
- Armlänge: 92 mm



Allgemein

Artikel-Nr.	00 11 01
EAN	4003773074670
Gewicht	135 g
Abmessungen	92 x 85 x 23 mm
REACH- Konformität	enthält keine SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden

Technische Attribute

Doppelbart	3 – 5 mm
Innenvierkant	5,0 / 6,0 — 7,0 / 8,0 — 9,0 / 10,0 — 11,0 mm
Innendreikant	7,0 — 8,0 / 9,0 — 10,0 / 11,0 — 12,0 mm
Stufen-Vierkant / Außenvierkant	6 — 10 mm
Halbmond	6 mm
Bitaufnahme 1/4" (Innensechskant)	4/1 in
Bit	PH2 / Schlitz 1x7

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten





