

Hanselifter Palettenhubwagen



Traglast 2500 kg, Gabel Länge x Breite 950 x 160 mm, Lenkräder mit Vollgummi-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm, Gabelrollen einfach mit Polyurethan-Bereifung, Breite x Ø 80 x 94 mm



Artikelnummer: 507372

Hanselifter Palettenhubwagen

Traglast 2500 kg


Palettenhubwagen

- Traglast 2500 kg
- Gabel Länge x Breite 950 x 160 mm
- Tragbreite 520 mm
- Gabeln mit Markierung zur Paletten-Queraufnahme und Kletterrollen
- Lenkräder mit Vollgummi-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm
- Gabelrollen einfach mit Polyurethan-Bereifung, Breite x Ø 80 x 94 mm
- Hubhöhe 200 mm / abgesenkte Höhe 85 mm
- Gabeln aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5012 Lichtblau
- verwindungssteife Stahlkonstruktion
- Deichselgriff für die Funktionen Heben - Fahren - Senken
- Deichsel in schwarz
- Lenkeinschlag 205 °
- regulierbare Senkautomatik
- Hydraulik mit Überlastungssicherung
- Kolben aus Stahl, hartverchromt und geschliffen
- Länge 1335 mm
- Gewicht 70 kg

Technische Details



| | | | |
|----------------------------|---------------------|-----------------------|--|
| Hebegerät | Hubwagen | Durchmesser Lenkräder | 200 mm |
| Hubwagentyp | Palettenhubwagen | Breite Lenkräder | 50 mm |
| Traglast | 2500 kg | Länge | 1335 mm |
| Länge Gabel | 950 mm | Lenkeinschlag | 205 ° |
| Breite Gabelzinken | 160 mm | Gabel Ausstattung | Markierung für Queraufnahme, Kletterrollen |
| Tragbreite | 520 mm | Schnellhub | nein |
| Bedienung Hub | manuell/hydraulisch | Hydraulik Ausstattung | Überlastungssicherung |
| Bedienung Fahrwerk | manuell | Absenkfunktion | regulierbare Senkautomatik |
| Hubhöhe (min.) | 85 mm | Deichsel | Funktionen Heben-Fahren-Senken |
| Hubhöhe (max.) | 200 mm | Material | Stahl |
| Material Lenk-/Gabelrollen | Vollgummi/PU | Oberfläche Gabeln | pulverbeschichtet |
| Material Lenkrollen | Vollgummi | Farbe Gabeln | blau // RAL5012 |
| Material Gabelrollen | Polyurethan | Farbe Deichsel | schwarz |
| Gabelrollen | einfach | Material Kolben | Stahl |
| Durchmesser Gabelrollen | 94 mm | Oberfläche Kolben | hartverchromt und geschliffen |
| Breite Gabelrolle | 80 mm | Gewicht | 70 kg |

Zubehör

| | | |
|--------|---|---|
| 149500 |  | Stopper für Palettenhubwagen, Höhe x Länge x Breite 70 x 650 x 360 mm, aus Polypropylen |
|--------|---|---|

Dazu passt auch ...

| | | |
|--------|---|--|
| 148638 |  | Einwegpalette, Höhe x Länge x Breite 150 x 1200 x 800 mm, aus PE-Regenerat in anthrazit |
| 149500 |  | Stopper für Palettenhubwagen, Höhe x Länge x Breite 70 x 650 x 360 mm, aus Polypropylen |
| 217180 |  | Wellpapp-Palette, Höhe x Länge x Breite 120 x 1200 x 800 mm, Traglast statisch / dynamisch 700 / 500 kg, Oberdeck geschlossen |
| 217213 |  | EUR-Tauschpalette, aus Holz, Länge x Breite 1200 x 800 mm, Traglast statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, Unterbau Kufen, Oberdeck durchbrochen |
| 221284 |  | Arbeitshandschuh, aus Leinen/Rindsleder, Handrücken aus Leinen, reißfest, Größe Einheitsgröße |
| 221309 |  | Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße |
| 221381 |  | Schutzhandschuhe, aus Nitril in grau/schwarz mit Nitril-Beschichtung, nahtlos, Größe 9 |
| 227875 |  | Sicherheitshalbschuh, Sicherheitsstufe: S1P, Größe 44, Obermaterial Veloursleder/Mesh in schwarz/grau/rot |

| | | |
|--------|---|--|
| 407817 |  | Auffangwanne, für 2 x 200-Liter-Fass, Auffangvolumen 224 l, Höhe x Breite x Tiefe 365 x 1200 x 800 mm, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |
| 626475 |  | Gitterbox-Palette, Höhe x Länge x Breite 970 x 1200 x 800 mm, Traglast 1500 kg, mit Lackierung in RAL7030 Steingrau, Wände durchbrochen mit 2 Klappen, Boden geschlossen |