

Hymer escabeau sur roulettes 8224

accès double face, 2 x 6 marches profilées (estrade incl.), hauteur 0,92 m, longueur de lisse 1,53 m, en aluminium

Numéro d'article: 231330



HYMER



escabeau sur roulettes

- accès double face
- 2 x 6 marches profilées (estrade incl.)
- hauteur 0,92 m
- profondeur de marche 80 mm
- longueur de lisse 1,53 m
- connexion marches/lisse serti
- Stabilité accrue grâce à raidisseurs robustes sur la marche de départ
- application sûre grâce à protection contre l'écartement et entretoise rigide contre un pliage involontaire
- pieds d'échelle amovibles et 4 roulettes à ressort pivotantes en extrémité de lisse
- en aluminium
- posée hauteur x largeur 1400 x 500 mm









- poids 11,6 kg
- selon la norme EN 131
- convient pour une application conforme TRBS 2121-2

Détails techniques

| | | | |
|--------------------------|------------------------|----------------------------------|---|
| technique de montée | escabeau | connexion d'échelons/de longeron | serti |
| type d'échelle | escabeau sur roulettes | équipement de sécurité échelle | protection contre l'écartement et entretoise rigide contre un pliage involontaire |
| matériau | aluminium | étrier de sécurité | non |
| utilisation | double face | protection contre l'écartement | oui |
| longueur de longeron | 1,53 m | exécution échelle | à deux parties |
| hauteur | 0,92 m | bac | non |
| nombre de marches | 2 x 6 | renfort | raidisseurs robustes sur la marche de départ |
| type de marche/d'échelon | marches profilées | Pour escalier | non |
| profondeur des marches | 80 mm | soubassement | pieds d'échelle amovibles et 4 roulettes à ressort pivotantes |
| hauteur | 1400 mm | norme | EN 131 |
| largeur | 500 mm | norme TRBS (règles techniques re | TRBS 2121-2 |
| roulant | oui | Poids | 11,6 kg |

Cela s'adapte aussi ...

| | | |
|--------|---|---|
| 149272 |  | plaquette de contrôle, Contrôlé selon BetrSichV/DGUV, étiquette, diamètre 30 mm, en couleur pour l'année |
| 215546 |  | dévidoir escargot de sécurité, dévidoir en métal/plastique en bleu/blanc |
| 221260 |  | chariot avec barre de poussée, force 150 kg, longueur x largeur 740 x 480 mm, plateforme en acier avec tapis antidérapant, rehausse poignée, barre de poussée rabattable, 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes |
| 221388 |  | gant à picots, en polyamide coloris gris/noir avec revêtement nitrile, antidérapant, taille 9 |
| 523826 |  | kit de potelets à chaîne, kit comprenant : 4 potelets à chaîne, chaîne de 6 m, diamètre de montant 48 mm, montant coloris rouge/blanc, en rouge/blanc |
| 528920 |  | moquette de protection, longueur x largeur 50 x 1 m, épaisseur 235 g/m², en non-fissé/PE |