

Cascoo Roue encastrable



force 200 kg, diamètre 125 mm,
avec bandage polyuréthane,
moyeu avec roulement à rouleaux,
jante en polyamide

Numéro d'article: 243242



Roue encastrable

- force 200 kg
- diamètre 125 mm
- avec bandage polyuréthane
- moyeu avec roulement à rouleaux
- jante en polyamide
- jante sans pare-fils

Détails techniques

manutention dynamique	roues	matériau de jante	polyamide
type de roulettes	roulettes pour moyens de manutention	roulement	roulement à rouleaux
modèle	Roue	frein	sans
charge	200 kg	pare-fils	non
pneumatique	polyuréthane	Poids	0,37 kg
Ø de roue	125 mm		

