

## Termékinformációk

# 97 52 38

### KNIPEX PreciForce®

Krimpelő fogó

- állandóan jó minőségű krimpelés a precíziós profilokkal és kényszerzárással (kireteszelhető)
- Krimpelő nyomás gyárilag pontosan beállítva (kalibrált)
- Erőnövelés szögemelővel a fáradtságmentes munkavégzéshez
- Jól kezelhető a fogantyú kedvező beállításával, csekély a súlya, rövid kiviteli formája, ergonomiai kialakított fogantyúkkal
- Különleges minőségű króm-vanádium elektroacél, olajban edzett



### Általános

|           |                            |
|-----------|----------------------------|
| Cikkszám  | 97 52 38                   |
| EAN       | 4003773051909              |
| Fogó      | barnított                  |
| Fogantyúk | többkomponensű burkolattal |
| Súly      | 493 g                      |
| Méret     | 220 x 58 x 21 mm           |
|           |                            |
|           |                            |

### Műszaki jellemzők

|                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Alkalmazás                  | szigetelt + szigetetlen érvégűvek |
| Kapacitás négyzetmilliméter | 0,25 — 6,0 mm <sup>2</sup>        |
| Fészkek száma               | 5                                 |
| AWG                         | 24 — 10                           |

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk