

## dérouleur de tuyaux

boîtier plein, longueur de tuyau 8 m,  
pour air comprimé, 20 bar, DN 9

Numéro d'article: 106497



## Enrouleurs de tuyaux

### pour air comprimé

dérouleur de tuyaux




- en acier avec revêtement en plastique résistant à l'usure en RAL5010/7036
- boîtier plein
- longueur de tuyau 8 m
- pour air comprimé
- 20 bar
- DN 9
- raccordement 3/8"
- hauteur de construction 375 mm
- le ressort permet 2 niveaux de blocage par tour
- pour fixation murale, au plafond ou au sol
- avec tuyau en PVC
- résistant à l'huile et l'essence
- livré guidage de tuyau inclus

## Détails techniques

équipement du poste de travail	dérouleur de tuyaux	matériau	acier
type de boîtier	plein	surface	avec revêtement en

		plastique
longueur de tuyau	8 m	couleur RAL5010/7036
Diamètre intérieur	DN 9	tuyau/câble incl. oui
raccordement	3/8"	matériau de tuyau PVC
fluide	air comprimé	résistance à l'huile et l'essence
pression max.	20 bar	volume de livraison guidage de tuyau inclus
hauteur de construction	375 mm	Poids 14 kg
installation	mur/plafond/sol	

## Cela s'adapte aussi ...

501757		kit de potelets à chaîne, kit comprenant : 6 potelets à chaîne, chaîne de 10 m, 10 maillons, 10 crochets de suspension, montant en plastique coloris rouge/blanc, en rouge/blanc
505160		pochette d'affichage, DIN A4 dans format portrait, cadre en fil d'acier avec gaine plastique en rouge, cadre avec œillets métalliques
591199		plaque de rangement perforée, panneau hauteur x largeur 450 x 1000 mm