

Casco roulette fixe

force 350 kg, diamètre 160 mm, longueur moyeu 59 mm, avec bandage polyuréthane, moyeu avec roulement à rouleaux, jante en polyamide, jante avec pare-fils, fixation avec panneau

Numéro d'article: 243234



roulette fixe

- force 350 kg
- diamètre 160 mm
- longueur moyeu 59 mm
- avec bandage polyuréthane
- moyeu avec roulement à rouleaux
- espacement des trous des vis 105x84/76 mm
- jante en polyamide
- jante avec pare-fils
- boîtier en acier galvanisé en bleu
- fixation avec panneau

Détails techniques

manutention dynamique	roulettes	élément de fixation	panneau
type de roulettes	roulettes pour moyens de manutention	matériau de boîtier	acier
modèle	roulette fixe	frein	sans
charge	350 kg	pare-fils	oui
pneumatique	polyuréthane	longueur de moyeu	59 mm

Ø de roue	160 mm	distance trou de vis	105x84/76 mm
matériau de jante	polyamide	surface de boîtier	galvanisé
roulement	roulement à rouleaux	Poids	1,38 kg