

Gefahrstoffschrank Q-PEGASUS-90 WDAC

geeignet für wassergefährdende, brennbare und giftige Stoffe, Brandkammer getestet Typ 90, Höhe x Breite x Tiefe 1953 x 893 x 615 mm, Doppel-Flügeltür, Öffnung über Bügelgriff, 3 Ebene(n) mit Stahlboden, unten Bodenwanne mit Lochblechabdeckung, Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7016 Anthrazitgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL9010 Reinweiß



10
YEARS
WARRANTY

Artikelnummer: 213186



Sicherheitsschrank Q-PEGASUS-90 WDAC

Gefahrstoffschrank

- geeignet für wassergefährdende, brennbare und giftige Stoffe
- zur Lagerung im Arbeitsraum
- Brandkammer getestet Typ 90
- Höhe x Breite x Tiefe 1953 x 893 x 615 mm
- Höhe x Breite x Tiefe innen 1647 x 750 x 522 mm
- Konstruktion aus Stahl
- Doppel-Flügeltür, Öffnung über Bügelgriff
- Sicher verschließbar mit Profilzylinderschloss mit Schließzustandsanzeige (rot/grün)
- mit Türfeststellanlage
- beide Türen lassen sich gleichzeitig mit 1 Hand öffnen
- Türöffnungswinkel 89 °
- automatischer Schließmechanismus nach 60 Sekunden mit



- optischem und akustischem Warnsignal
- 3 Ebene(n) mit Stahlboden, unten Bodenwanne mit Lochblechabdeckung
- Traglast je Ebene 75 kg
- Auffangvolumen Bodenwanne 22 l
- Unterbau Unterfahrsockel und Bodenausgleichsschrauben
- Bodenwanne gemäß StawaR geprüft
- Be- und Entlüftung mit integriertem System
- zum Anschluss an technische Entlüftung (NW 75) vorbereitet
- Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7016 Anthrazitgrau
- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL9010 Reinweiß
- Ebenen mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Die Anlieferung erfolgt fertig montiert
- mit GS-Zeichen
- gebaut nach EN 14470, Teil 1, gemäß DIN EN 14727, Isolierung nach DIN 4102
- erfüllt die Anforderungen nach TRGS 510
- 10 Jahre Garantie

Technische Details




| | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Möbeltyp | Schrank | Türöffnungswinkel | 89 ° |
| Gefahrstoff-Lagertyp | Schrank | Tür Ausstattung | Türfeststellanlage |
| Schranktyp | Gefahrstoffschrank | Sicherheitsausstattung Schrank | automatischer Schließmechanismus nach 60 Sekunden mit optischem und akustischem Warnsignal |
| Lagerort | im Arbeitsraum | Tür Funktion | beide Türen lassen sich gleichzeitig mit 1 Hand öffnen |
| Gefahrstoffeignung | wassergefährdende, brennbare und giftige Stoffe | abschließbar | ja |
| Brandschutz | Brandkammer getestet Typ 90 | Schließsystem | Profilzylinderschloss mit Schließzustandsanzeige (rot/grün) |
| Höhe | 1953 mm | Griff | Bügelgriff |
| Breite | 893 mm | Material | Stahl |
| Tiefe | 615 mm | Farbe Korpus | anthrazitgrau // RAL7016 |
| Innenhöhe | 1647 mm | Farbe Front | reinweiß // RAL9010 |
| Breite innen | 750 mm | Farbe Boden | lichtgrau // RAL7035 |
| Innentiefe | 522 mm | Oberfläche Korpus | pulverbeschichtet |
| Schrank Ausstattung | Böden, Bodenwanne, Lochblecheinlage | Oberfläche Front | pulverbeschichtet |
| Böden / Ebenen Anzahl | 3 Stück | Oberfläche Boden | pulverbeschichtet |
| Böden- / Ebenentyp | Stahlboden | Unterbau | Unterfahrsockel und Bodenausgleichsschrauben |
| Böden- / Ebenentyp (unterste Ebene) | Bodenwanne mit Lochblechabdeckung | Anlieferung | fertig montiert |

| | | | |
|---------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Traglast Fachboden | 75 kg | Bauweise (Zulassung) | Bodenwanne gemäß StawaR geprüft |
| Bodenwanne | ja | Zertifizierung | GS |
| Auffangvolumen Bodenwanne | 22 l | Zertifizierung DIN-/EN-Normen | gebaut nach EN 14470, Teil 1, gemäß DIN EN 14727, Isolierung nach DIN 4102 |
| Belüftung | System integriert | Zertifizierung TRGS | erfüllt die Anforderungen nach TRGS 510 |
| Lüftungsanschluss Schrank | zum Anschluss an technische Entlüftung (NW 75) vorbereitet | Garantie | 10 Jahre |
| Türtyp | Doppel-Flügeltür | Gewicht | 385 kg |

Zubehör

| | | |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 213130 |  | Entlüftungsaufsatz für Gefahrstoffschrank, Höhe x Breite x Tiefe 400 x 200 x 400 mm |
| 213131 |  | Umluftfilteraufsatz für Gefahrstoffschrank, Höhe x Breite x Tiefe 210 x 305 x 555 mm |

Dazu passt auch ...

| | | |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 208879 |  | Deckelfass, Höhe x Ø 610 x 400 mm, Inhalt 60 l, für feste Gefahrgüter, aus Polyethylen, Fass / Deckel blau / schwarz |
| 504444 |  | Notfalltasche mit Microfaser-Sorbents, Set 17-teilig, Aufnahmekapazität 35 l pro Set, Tasche Höhe x Breite x Tiefe 500 x 500 x 220 mm |
| 525732 |  | Gefahrensymbol, Symbol/Text: wassergefährdend, Aufkleber, aus Folie, Höhe x Breite 20 x 20 mm |