



## Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

**Beschreibung****Werkstoff:**

Aluminium EN AW-6063 T66 (AlMgSi0,5 F25).

**Ausführung:**


warmausgehärtet, naturfarben eloxiert.

**Hinweis:**


Aluminiumprofil für allgemeine Konstruktionen.

**Auf Anfrage:**

Gehrungsschnitte 15°, 30° und 45°.



## Zeichnungen



## Artikelübersicht

Bestellnummer	Nutbreite	Profil	L	$I_x$ cm <sup>4</sup>	$I_y$ cm <sup>4</sup>	$W_x$ cm <sup>3</sup>	$W_y$ cm <sup>3</sup>	Profilfläche cm <sup>2</sup>	F1 max. kN	Gewicht ca. kg/m
10160-104560X1000	10	45x60	1000	37,55	22,66	12,52	10,07	11,14	12	3,01
10160-104560X2000	10	45x60	2000	37,55	22,66	12,52	10,07	11,14	12	2,89
10160-104560X3000	10	45x60	3000	37,55	22,66	12,52	10,07	11,14	12	2,89
10160-104560X4000	10	45x60	4000	37,55	22,66	12,52	10,07	11,14	12	2,89
10160-104560X5000	10	45x60	5000	37,55	22,66	12,52	10,07	11,14	12	2,89
10160-104560X6000	10	45x60	6000	37,55	22,66	12,52	10,07	11,14	12	2,89

## Hinweis(e) zu diesem Artikel

Wird Ihre Wunschlänge nicht angezeigt? Dann nehmen Sie jetzt Kontakt mit unserem Fachpersonal auf. Die maximale Lieferlänge beträgt 6000mm. Bestellen Sie jetzt hier.