




## Technische Daten

18.09.2023

Verbindungsklemmen - Für starre und mehradrige Leiter  
HelaCon Plus Mini

HCPM-2

Artikelnummer: 148-90036



Farbe:

Transparent (CL), Gelb (YE)

Abisolierlänge:	11 mm
Anzahl der Anschlüsse:	2
Betriebstemperatur :	-30 °C bis +85 °C
Brandschutzeigenschaften:	UL94 V0
Breite (W):	10.8 mm
Höhe (H):	7.70 mm
Länge (L):	16.5 mm
Nennspannung:	600 V
Nennstrom:	24 A
Tiefe (D):	16.5 mm
Kabelquerschnitt (cULus):	22-12 AWG Sol. Cu / 22-14 AWG Tin-dipped Str. Cu
Kabelquerschnitt (VDE):	0,5 - 2,5 mm <sup>2</sup> starre Leiter / 1,0 - 2,5 mm <sup>2</sup> mehradrige Leiter (max. 7 Einzeladern)



Wir übernehmen keine Gewährleistung dafür, dass sich das Produkt in dem vorgesehenen Zweck verwenden lässt, da dies außerhalb unseres Einflussbereichs liegt. Die Überprüfung der Gebrauchstauglichkeit für einen bestimmten Anwendungszweck mittels Tests obliegt dem Kunden. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.