

**Artikelnummer:** 129819

**Kurzbeschreibung:** Plateauwagen met 2 wanden, 1000 x 570 mm

**Langbeschreibung:** Plateauwagen met 2 roosterwanden, 1000 x 570 mm: Stalen buis (a<sup>m</sup> 26,9 x 1,75 mm) stevig gelast aan het basisframe. Stuurwielen met massief rubberen banden en rollagers, gegalvaniseerde behuizing, remmen op de stuurwielen volgens de Europese norm EN 1757-3. Bokwielen (niet draaibaar) met massief rubberen banden en rollagers, verzinkte behuizing. Laadruimte en wanden van houtvezelplaat (MDF) met beukenhouten afwerking. Profielstalen frame van hoekstaal en vierkante buis. Poedercoating: gentiaanblauw (RAL5010) [ul]<li> Laadgebied: B 1000 x D 570 mm </li><li> Buitenafmetingen: B 1060 x D 660 mm. </li><li> Hoogte laadoppervlak: 285 mm </li><li> Hoogte duwbeugel: 990 mm </li><li> Wandhoogte: 500 mm </li><li> Draagvermogen: 500 kg </li><li> Wiel a<sup>m</sup>: 200 mm </li><li> Eigen gewicht: 41 kg</li>[ul]

