

Artikelnummer: 156827

Kurzbeschreibung: Werkbank Modell 8466, 2 Schubladen, 2 Türen, höhenverstellbar, B 1500 x T 700 x H 840-1040 mm

Langbeschreibung: Werkbank Modell 8466, 2 Schubladen, 2 Türen, höhenverstellbar: Diese Ausführung der Werkbank Modell 8466 verfügt über zwei Schubladen und zwei Türen. Dabei ist die Werkbank Modell 8466 höhenverstellbar und in zwei Breiten verfügbar. Dieses Modell der Werkbank Serie 8466 bietet Ihnen neben einer 40 mm starken und bereits geschliffenen und geölten Arbeitsplatte aus Buche-Massiv viel Stauraum. Dieser wird durch zwei Schubladen von je 180 mm Höhe sowie durch zwei Regalabteile, die durch zwei Türen abschließbar sind. Die Schubladen sind mit bis zu 100 kg belastbar und bieten einen Auszug von 90 Prozent und eine Öffnungsweite von 180 Grad. Zudem befindet sich ein 4-seitiger Auflagerahmen unterhalb der Arbeitsplatte. Höhenverstellbar wird die Werkbank Modell 8466 durch seine Gestellfüsse mit Niveaueingleich und Anti-Rutsch-Noppen. So können Sie die Höhe der Werkbank von 840 mm auf 1040 mm individuell einstellen. Die Werkbank ist abschließbar und hat ErgoScript-Griffleisten mit Beschriftungsstreifen. Sie wird vollständig montiert geliefert und steht wahlweise in einer Breite von 1250 mm oder 1500 mm zur Verfügung. Weitere Details: Arbeitsplatte: Buche-Massiv Oberfläche geschliffen und geölt Arbeitsplattenstärke: 40 mm Schweisskonstruktion (Tiefe 650 mm) mit Gestellfüssen aus Profi I-Stahlrohr (45 x 45 x 2 mm) Höhenverstellbare Gestellfüsse mit Niveaueingleich und Anti-Rutsch-Noppe ErgoScript-Griffleisten mit Beschriftungsstreifen 2 Schubladen: 2 x 180 mm Mit Bügelgriff/Schiebebügel (lose beiliegend) Schubladen Tragkraft: 100 kg Schubladen: Auszug 90 Prozent Schubladen Innenmaße: B 490 x T 560 mm 2 Türen: 1 x 360 mm, Öffnungsweite 180 Grad, selbstziehende Federscharniere Zentralverriegelung: Schloss mit 2 Schlüsseln Auflagerahmen (4-seitig) unter der Arbeitsplatte Flächenlast: max. 1250 kg Material: Buchenholz Umweltfreundliche Pulverbeschichtung in Lichtgrau RAL 7035 und Enzianblau RAL 5010 Lieferung komplett montiert Tiefe: 700 mm Breite: wahlweise 1250 mm oder 1500 mm Höhe: 840 bis 1040 mm



EAN/GTIN: 4040376261373