

- Funkenfreie Werkzeuge aus speziellen Nicht-Eisen-Legierungen. Zertifiziert für den Einsatz in Zonen mit brennbaren oder leicht entzündlichen Dämpfen, Flüssigkeiten oder Stäuben, gemäß ATEX 1999/92/EG.

**FÜR SICHERES ARBEITEN IN EXPLOSIONGEFÄHRDETEN BEREICHEN!**

### Fassschlüssel Universal, funkenfrei

- aus Sonderbronze (Aluminium-Mehrstoff-Bronze)
- fein gesandstrahlte Oberfläche
- für 22 Fassverschlüsse

Länge [mm]	Bestellnummer
380	250-295-J0



### Doppelmaulschlüssel aus Sonderbronze, funkenfrei

- analog DIN 3110

Schlüsselweite	Länge [mm]	Bestellnummer
6 x 7 mm	125	250-297-J0
8 x 9 mm	125	250-298-J0
10 x 11 mm	140	250-310-J0
12 x 13 mm	160	250-311-J0
16 x 17 mm	200	250-312-J0
17 x 19 mm	225	250-313-J0
20 x 22 mm	240	250-314-J0
24 x 27 mm	270	250-315-J0
30 x 32 mm	300	250-316-J0



### 12-teiliger Doppelmaulschlüssel-Satz, funkenfrei

- Schlüsselweiten: 6x7/8x9/10x11/12x13/14x15/16x17/18x19/20x22/21x23/24x27/25x28/30x32 mm

Schlüsselweite	Bestellnummer
6-32 mm	250-296-J0



### Kombizange, aus CuBe, funkenfrei

- Werkzeuge aus Kupfer-Beryllium (CuBe) sind amagnetisch.

Länge [mm]	Bestellnummer
200	250-374-J0



### Wasserpumpenzange, aus CuBe, funkenfrei

Maulweite	Länge [mm]	Bestellnummer
max. 30 mm	250	250-376-J0



### Eckrohrzangen, aus CuBe, funkenfrei

Maulweite	Länge [mm]	Bestellnummer
max. 1.1/2"	430	250-368-J0
max. 2"	540	250-369-J0




- Zugelassen für Ex-Zonen 1, 21

- Die Werkzeuge sind extrem korrosionsbeständig, auch gegen Salzwasser.

### Knarrenkasten 1/4", aus CuBe, funkenfrei ①

- 16-teiliges Set mit: Kunststoffkasten mit Schaumeinlage, je 1x Umschaltknarre, Verlängerung 100 mm, Steckschlüssel-Einsätze 4/4,5/5/5,5/6/7/8/9/10/11/12/13/14 mm
- Werkzeuge aus Kupfer-Beryllium (CuBe) sind amagnetisch.



### Knarrenkasten 1/2", aus Sonderbronze, funkenfrei ②

- 27-teiliges Set mit: Kunststoffkasten mit Schaumeinlage, je 1x Umschaltknarre, Verlängerung 250 mm, Quergriff 320 mm, Gelenkgriff 380 mm, Steckschlüssel-Einsätze 10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/32 mm

Typ	Schlüsselweite	Bestellnummer
Knarrenkasten 1/4"	4-14 mm	250-345-J0
Knarrenkasten 1/2"	10-32 mm	250-346-J0

### Werkstatt-Schraubendreher, funkenfrei

- Schlitz- und Kreuzschlitzschraubendreher aus Kupfer-Beryllium in verschiedenen Größen



Klinge	Länge [mm]	Bestellnummer Schlitz-Schraubendreher
4,5 mm	100	250-357-J0
6 mm	150	250-358-J0
8 mm	150	250-359-J0
10 mm	200	250-360-J0

Größe	Länge [mm]	Bestellnummer Kreuzschlitz-Schraubendreher
PH1	80	250-361-J0
PH2	100	250-362-J0
PH3	150	250-363-J0

### Schlosserhammer aus Sonderbronze, funkenfrei

- ähnlich DIN 1041
- mit Hickorstiel



### Vorschlaghammer aus Sonderbronze, funkenfrei

- ähnlich DIN 1042
- mit Hickorstiel



Typ	Gewicht [g]	Bestellnummer
Schlosserhammer	500	250-379-J0
	1000	250-380-J0
Vorschlaghammer	3000	250-381-J0
	5000	250-382-J0