

## Kappes

### bac à bec

#### RasterPlan® Favorit

hauteur x largeur x profondeur 200 x 300 x 500 / 450 mm, en polyéthylène en gris

Numéro d'article: 324705

RasterPlan

KAPPES



5 YEARS WARRANTY



## Kappes Bac à bec RasterPlan® Favorit






bac à bec

- hauteur x largeur x profondeur 200 x 300 x 500 / 450 mm
- en polyéthylène en gris
- transport facile grâce à poignée encastrée renforcée
- tablettes pleines avec renfort grâce à rainures de renfort
- avec porte-étiquettes pour l'inscription
- résistant à la température de -40 à +80 °C
- avec rebord de gerbage gerbable
- Convient pour convoyeur à rouleaux
- 5 années de garantie

type de récipient	bac à bec	gerbable avec rebord gerbage
norme européenne	non	soubassement plein
hauteur	200 mm	fond renforcé par rainures de renfort
largeur	300 mm	poignée poignée encastrée renforcée
profondeur	500 mm	champ d'inscription porte-étiquettes
Profondeur de la tablette	450 mm	convient pour aliments oui
matériau	polyéthylène	plage de température -40 à +80 °C
recyclable	oui	couleur gris
considération comme matière dang	différents tissus, nous consulter	garantie 5 années
convient pour les convoyeurs à r	oui	taille 2 - HxIxP 200x300x500/450 mm
gerbable	oui	Poids 1,27 kg

## Accessoires

101490		couvercle indépendant, en polyéthylène, pour bac à bec, largeur x profondeur 300 x 450 mm, en transparent
101495		Séparateur longitudinal, pour bac à bec, hauteur x profondeur 200 x 500 mm, pour taille de bac 2, en acier
209216		Étiquette pour bac à bec, pour taille 1+2, en transparent
978359		Barre de transport, pour bac à bec hauteur x largeur 200 x 300 mm
978472		Étiquette pour bac à bec, pour taille 1+2, en blanc

## Cela s'adapte aussi ...

215704		sachets à fermeture à pression, en LDPE en transparent, épaisseur 50 µm, long. x larg. intérieure 180 x 120 mm
221381		gants de protection, en nitrile coloris gris/noir avec revêtement nitrile, lisse, taille 9
223711		stylos à bille, couleur d'encre bleu, épaisseur de trait 0,32 mm, tige en transparent
298285		chariot d'entrepôt, force 200 kg, avec 4 plateau(x), plateforme en acier avec bord de déroulement, 2 tablettes inclinées, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, avec bandage caoutchouc plein
407892		armoire universelle, hauteur x largeur x profondeur 1950 x 940 x 400 mm, 4 niveaux avec tablette en acier, verrouillable avec serrure à cylindre, soubassement socle, corps avec laquage en RAL7035 gris clair, face avant avec laquage en RAL7035 gris clair
529885		rayonnage - rayonnage complet (élément de départ et suivant), hauteur x largeur x profondeur 2000 x 2062 x 436 mm, charge max. par tablette 80 kg, 2 éléments standard avec 5 niveau(x) chacun avec tablette en acier, angle d'installation droit, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion, niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion