

Productinformatie

12 49 21

Reserve messenblok



- Afstrippen zonder na te stellen van 0,03 tot 10,0 mm²
- Verdiept liggende draadsnijder
- Universele mesgeometrie - robuust en met lange levensduur
- Volautomatische aanpassing aan geleiders met een, meerdere en fijne draden met standaard isolatie voor capaciteiten van 0,03 tot 10,0 mm²
- Geen beschadiging van de geleiders
- De klembecken uit staal houden de kabel vast zonder weg te glijden, en zonder de resterende isolatie te beschadigen
- Met verdiept liggende draadsnijder voor Cu- en Al-geleiders, meerdere draden tot 10 mm² en een draad tot 6 mm²
- Zeer soepele mechaniek en zeer gering gewicht
- Messenblok en lengteaanslag uitwisselbaar
- Handgreep met zachte kunststof voor meer houvast
- Behuizing: kunststof, glasvezelversterkt
- Mes: speciaal gereedschapsstaal, oliegehard



Algemeen

Artikel-nr.	12 49 21
EAN	4003773057581
gewicht	8 g
Afmetingen	51 x 17 mm
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

Technische specificaties

AWG	32 — 8
-----	--------

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen