

opzetkast voor locker

1 vakken, vak breedte 300 mm, hoogte x breedte x diepte 500 x 300 x 500 mm, vleugel deur, deuraanslag rechts, openingshoek deur 110 °, afsluitbaar met veiligheidsdraaigrendel voor hangslot, romp van staal met moffellak in RAL7035 lichtgrijs, front van staal met moffellak in RAL 5012 lichtblauw



Artikelnummer: 266913



opzetkast voor locker



- 1 vakken
- vak breedte 300 mm
- hoogte x breedte x diepte 500 x 300 x 500 mm
- vleugel deur
- deuraanslag rechts, openingshoek deur 110 °
- afsluitbaar met veiligheidsdraaigrendel voor hangslot
- romp van staal met moffellak in RAL7035 lichtgrijs
- front van staal met moffellak in RAL 5012 lichtblauw

Technische details

type kast	opzetkast	afsluitbaar	ja
voor kasttype	locker	sluitsysteem	draaigrendel
vakken	1 stuks	materiaal romp	staal

hoogte	500 mm	oppervlak romp	gemoffeld
breedte	300 mm	kleur romp	lichtgrijs // RAL7035
binnenhoogte	471 mm	materiaal front	staal
diepte	500 mm	oppervlak front	gemoffeld
breedte vak	300 mm	kleur voorkant	blauw // RAL 5012
type deur	vleugeldeur	titel kasten	\$B Opzetkast \$S \$M voor kast met openslaande deuren
deuraanslag	rechts	voor beugelsterkte	6-8 mm
openingshoek deur	110 °	norm	niveau B volgens DIN 4547-2 Inbraakwerend
deur uitvoering	inliggend, binnenliggende penscharnieren	gewicht	6,08077 kg
doorgangmaat deur (li.)	433 mm		

Gerelateerde Producten

272054		etikethouder, voor garderobekast of lockersysteem, achterzijde zelfklevend, van kunststof
272065		nummerbord, voor garderobekast of lockersysteem, achterzijde zelfklevend, hoogte x breedte 30 x 50 mm, van RVS