

Rollcart Schrankwagen

Traglast 600 kg, mit 2 Etage(n),
Ladefläche Länge x Breite 1150 x 700
mm, Plattform aus Holz, Gestell mit
schlag- und kratzfester
Pulverbeschichtung in RAL7035
Lichtgrau/RAL5010 Enzianblau, mit 4
Schublade(n), Höhe x Länge x Breite
950 x 1250 x 700 mm, mit TPE-
Bereifung



Artikelnummer: 158109

Rollcart Tisch- und Schrankwagen



Traglast 600 kg

Schrankwagen

- Traglast 600 kg
- mit 2 Etage(n)
- Ladefläche Länge x Breite 1150 x 700 mm
- Plattform aus Holz
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau/RAL5010 Enzianblau
- geschweißte Stahl/Holzkonstruktion
- mit 4 Schublade(n)
- Höhe x Länge x Breite 950 x 1250 x 700 mm
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
- Rad Ø 200 mm
- mit TPE-Bereifung
- Naben mit Rillenkugellager
- Feststeller gemäß EN 1757-3

Transportgerät	Transportwagen	Bereifung	TPE
Wagentyp	Schrankwagen	Durchmesser Rad	200 mm
Traglast	600 kg	Radlager	Rillenkugellager
Ladeflächenlänge	1150 mm	Rad Ausstattung	Lenkrollen mit Feststellern
Ladeflächenbreite	700 mm	Material	Stahl/Holz
Wagen Ausstattung	4 Schubladen	elektrisch leitend	nein
Material Plattform	Holz	Schiebebügel	1 Stück
Schubladen Anzahl	4 Stück	Radanordnung	rechteckig
Höhe	950 mm	Oberfläche	pulverbeschichtet
Etagen Anzahl	2 Stück	Farbe	lichtgrau/enzianblau // RAL7035/RAL5010
Länge	1250 mm	Norm	EN 1757-3 (Feststeller)
Breite	700 mm	Gewicht	100 kg
Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen		

Zubehör

157958		Zentralbremse für Transportwagen, aus Gummi, für Raddurchmesser 200 mm
158409		Rollensatz, für Transportwagen, Bereifung Polyurethan, Traglast 1200 kg, Durchmesser 200 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar