

## Lakape

### Euronorm-Stapelbehälter

#### Favorit

Höhe x Länge x Breite 120 x 600 x 400 mm, Inhalt 22 l, Aus Polypropylen in rot, Wände durchbrochen, Boden geschlossen

VE 2 Stück

Artikelnummer: 204116



## Lakape Euronorm-Stapelbehälter Favorit

### Euronorm-Stapelbehälter






- Höhe x Länge x Breite 120 x 600 x 400 mm
- Inhalt 22 l
- Traglast 30 kg
- Auflast 400 kg
- Maßlich auf die Europalette abgestimmt
- Aus Polypropylen in rot
- Wände durchbrochen, Boden geschlossen
- Mehrfach stapelbar
- Lebensmittelgeeignet
- Rollenbahnggeeignet
- temperaturbeständig von -20 °C bis +80 °C
- Geeignet für verschiedene Stoffe, bitte anfragen
- 5 Jahre Garantie

### Technische Details




|             |                |                   |                    |
|-------------|----------------|-------------------|--------------------|
| Behältertyp | Stapelbehälter | Bodenkonstruktion | geschlossen        |
| Euronorm    | ja             | Traglast          | 30 kg              |
| Inhalt      | 22 l           | Auflast           | 400 kg             |
| Höhe        | 120 mm         | Deckel            | als Zubehör (nicht |

|                  |              |                         |                                     |
|------------------|--------------|-------------------------|-------------------------------------|
|                  |              |                         | enthalten)                          |
| Länge            | 600 mm       | Lebensmittelgeeignet    | ja                                  |
| Breite           | 400 mm       | Gefahrstoffeignung      | verschiedene Stoffe, bitte anfragen |
| Material         | Polypropylen | Temperaturbeständigkeit | -20 °C bis +80 °C                   |
| stapelbar        | ja           | rollenbahnggeeignet     | ja                                  |
| nestbar          | nein         | Farbe                   | rot                                 |
| faltbar          | nein         | Garantie                | 5 Jahre                             |
| Wandkonstruktion | durchbrochen | Gewicht                 | 2,1 kg                              |

## Zubehör

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 508902 |    | Verschlussdeckel, Aus Polypropylen, für Euronormbehälter, für Behälter Länge x Breite 600 x 400 mm, in schwarz   |
| 508908 |    | Auflagedeckel, Aus Polypropylen, für Euronormbehälter, für Behälter Länge x Breite 600 x 400 mm, in schwarz  |
| 509423 |    | Trennkämme, für Stapelbehälter, Höhe x Länge 80 x 1150 mm, Stärke 5 mm, aus Polypropylen in anthrazit  |
| 509424 |    | Trennkämme, für Stapelbehälter, Höhe x Länge 100 x 1150 mm, Stärke 5 mm, aus Polypropylen in anthrazit   |
| 530307 |    | Etikettenklammer für Euronorm-Stapelbehälter, aus Metall   |
| 531616 |    | Trennkämme, für Stapelbehälter, Höhe x Länge 40 x 1150 mm, Stärke 5 mm, aus Polypropylen in anthrazit  |
| 531617 |   | Trennkämme, für Stapelbehälter, Höhe x Länge 60 x 1150 mm, Stärke 5 mm, aus Polypropylen in anthrazit  |
| 789403 |  | Kastenroller, Traglast 250 kg, Ladefläche Länge x Breite 600 x 400 mm, Plattform durchbrochen mit Gitterboden, Gestell in rot, 4 Lenkrollen, Mit Gummi-Bereifung                           |
| 992484 |  | Kastenroller, Traglast 250 kg, Ladefläche Länge x Breite 600 x 400 mm, Plattform durchbrochen mit Gitterboden, Gestell in rot, 4 Lenkrollen, Mit Kunststoff-Bereifung auf Kunststoff-Felge |

## Dazu passt auch ...

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 202875 |  | Kufenkarre, Traglast 250 kg, Schaufel Breite x Tiefe 320 x 250 mm, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, Räder mit Vollgummi-Bereifung auf Kunststoff-Felge  |
| 229873 |  | Barcode-Scanner - Handgerät, mit Aufsteller für freihändiges scannen, Anschlussmöglichkeit per USB, Scanfeldbreite 20 - 500 mm, scannen aus bis zu 500 mm Entfernung   |
| 529885 |  | Lagerregal - Komplettregal (Grund- und Anbaufeld), Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 2062 x 436 mm, Fachlast 80 kg, 2 Regalfelder mit je 5 Ebene(n) mit Stahlboden, Aufstellwinkel gerade, Nutzung einseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |