

Neutralreiniger

Konzentrat

► Profiqualität

Merkmale


- Reinigt gründlich und mild ohne Rückstände
- Löst persistent Fette und Öle
- Kein Nachspülen
- Selbstglanz ohne Abtrocknen
- Tenside biologisch abbaubar (vollständig nach Anhang III, DetergenzienVO)
- Phosphatfrei
- pH-neutral

Verarbeitungsvorteile

- Hohes Schmutztrage- und Fettlösevermögen
- Einfache Verarbeitung

Anwendungsbereiche

- Für alle Flächen, die mit Wasser gereinigt werden, z. B. Fußböden, Fliesen, Türen, Fensterrahmen, Kunststoffflächen und Geräte
- Zum manuellen Geschirrspülen geeignet



Neutralreiniger Konzentrat

Inhalt 1 Liter
Art.-Nr. 299 34 1000

Inhalt 5 Liter
Art.-Nr. 299 34 5000

Sonstige
chemische
Produkte

Einsatzbereich

- ▶ Gebäudereinigung
- ▶ Gastronomie

Verarbeitung

beko Neutralreiniger ist ein leicht viskoses, pH-neutrales Reinigungskonzentrat aus hochwertigen, hautmilden und biologisch leicht abbaubaren Tensiden. **beko Neutralreiniger** weist ein hohes Schmutztrage- und Fettlösevermögen auf.

Flächenreinigung: 20 bis 40 ml auf 1 Eimer Wasser (8 Liter). Fläche abwaschen. Nachwischen oder Trockenreiben nicht erforderlich.

Geschirrspülen: 1 bis 2 Spritzer (ca. 6 ml) auf 5 Liter Wasser. Geschirr zum Trocknen aufrecht stellen. Nicht für Geschirrspülmaschinen geeignet.

Hinweise

- ▶ Bei nicht fach- und sachgerechter Anwendung ist jede Produkthaftung ausgeschlossen.
- ▶ Nur für professionellen oder industriellen Gebrauch.
- ▶ Sicherheitsdatenblatt beachten!

Zubehör

	Art.-Nr.
beko X-Clean Kraftreiniger	299 2 1000
beko Kunststoff- und Glasreiniger	299 35 0500



Technische Daten

Basis	pH-neutrale Tenside		
Verarbeitbar	von +5° C bis +40° C		
Ergiebigkeit	25 bis 50 ml je 100 m ² (Flächenreinigung)		
Farbe	grünlich		
Geruch	hygienisch frisch		
pH-Wert	ca. 7		
Dichte	ca. 1,03 g/cm ³		
Haltbarkeit	mind. 24 Monate		
Lagerung	nicht über +25° C, trocken		
Inhalt / Verpackung	Flasche 1000 ml Kanister 5000 ml	6 Stück/Karton 2 Stück/Karton	480 Stück/Palette 96 Stück/Palette

