

table élévatrice

force 1000 kg, plateforme fermée,
plateforme longueur x largeur 1250 x
800 mm, course utile 800 mm, cisaille
simple en acier avec laquage en
RAL 5015 bleu ciel



Numéro d'article: 138008



Table élévatrice

avec ciseaux simples


table élévatrice

- force 1000 kg
- plateforme fermée
- plateforme longueur x largeur 1250 x 800 mm
- en tôle lisse avec laquage en RAL 5015 bleu ciel
- course utile 800 mm
- hauteur de construction 180 mm
- durée de levage 17 sec
- exécution de la levée électrique
- particulièrement sûr grâce à la commande homme mort
- cisaille simple en acier avec laquage en RAL 5015 bleu ciel
- structure acierrigide
- consommation d'énergie 1,1 kW
- avec 400V/24 V DC
- indice de protection IP54 : la poussière se dépose à l'intérieur, projections d'eau dans toutes les directions
- poids 270 kg






Détails techniques

| | | | |
|--------------------------|-------------------|--------------------------|---|
| appareil de levage | table élévatrice | surface de plateforme | laqué |
| type de table élévatrice | table élévatrice | couleur de la plateforme | bleu// RAL 5015 |
| charge | 1000 kg | commande de levage | électrique |
| longueur de plateforme | 1250 mm | modèle de ciseaux | cisaille simple |
| largeur de plateforme | 800 mm | matériau | acier |
| hauteur de levage (min.) | 180 mm | surface de ciseaux | laqué |
| hauteur de levage (max.) | 800 mm | couleur des ciseaux | bleu// RAL 5015 |
| temps de levage | 17 sec | Consommation d'énergie | 1,1 kW |
| course utile | 800 mm | alimentation | 400V/24 V DC |
| hauteur de construction | 180 mm | indice de protection IP | 54 : la poussière se dépose à l'intérieur, projections d'eau dans toutes les directions |
| type de plateforme | plateforme fermée | fonction de pesage | non |
| matériau de plateforme | tôle lisse | Poids | 270 kg |

Accessoires

| | | |
|--------|---|---|
| 141192 |  | Kit d'équipement, pour table élévatrice, force 5000 kg, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal |
|--------|---|---|

Cela s'adapte aussi ...

| | | |
|--------|---|--|
| 149422 |  | palan manuel à chaîne, charge de traction 3000 kg, levée standard longueur 3 m, nombre de brins 1 |
| 210799 |  | transpalette, force 5000 kg, fourche longueur x largeur 1150 x 210 mm, roulettes pivotantes avec bandage acier, largeur x Ø 50 x 200 mm, galets de fourche tandem avec bandage acier, largeur x Ø 75 x 80 mm |
| 354036 |  | élingue multibrins, force simple directe 8400 kg, longueur utile 1 m, nombre de chaînes : 4 pièce, en polyester en gris |
| 508980 |  | palan roulant combiné, charge de traction 5000 kg, palan coulissant, levée standard longueur 3 m |
| 670488 |  | sangle de levage, force simple directe 5000 kg, longueur utile 6 m, en polyester en rouge |