

Cemo PE-opvangbak

voor 4 x 200 liter vat, opvangvolume 425 l, hoogte x breedte x diepte 360 x 2420 x 880 mm, Gemaakt met rooster van staal in zwart, vorkkoker



Artikelnummer: 227781



Cemo Palletopvangbak met europalletafmeting

PE-opvangbak

- geschikt voor aquatoxische en bijtende stoffen
- model van de opvangbak ambtelijk toegelaten
- voor 4 x 200 liter vat
- opvangvolume 425 l
- hoogte x breedte x diepte 360 x 2420 x 880 mm
- van polyethyleen in zwart
- Gemaakt met rooster van staal in zwart
- vorkkoker
- Van de brede zijde inrijdbaar








Technische details

opslagtype gevaarlijke stoffen	opvangbak	materiaal	polyethyleen
type opvangbak	PE-opvangbak	kleur	zwart
opvangvolume	425 l	opvangbak uitrusting	rooster
capaciteit	4 x 200 liter vat	materiaal rooster	staal

geschikt voor gevaarlijke stoffe	aquatoxische en bijtende stoffen	kleur rooster	zwart
bouwwijze (toelating)	model van de opvangbak ambtelijk toegelaten	inrijdmogelijkheid	Van de brede zijde
hoogte	360 mm	onderbouw	vorkkoker
breedte	2420 mm	onderrijdbaar	ja
diepte	880 mm	gewicht	42,3 kg

Dit past ook bij ...

200237		oogspoelstation, set bestaande uit: 1 x 500 ml keukenzoutoplossing en 1 x 200 ml pH-neutrale oplossing, spiegel
221309		waarschuwingsvest, conform EN ISO 20471, polyester in neongeel, afmeting eenheidsmaat
504444		noodgevallentas met microvezel-absorptieproducten, set 17-delig, opnamecapaciteit 35 l per set, hoes hoogte x breedte x diepte 500 x 500 x 220 mm
508470		EHBO-bord, poster van de Duitse bedrijfsvereniging voor wettelijke ongevallenverzekering (DGUV informatie 204), gebruiksaanwijzing EHBO, wandbord, van kunststof, oppervlak standaard, hoogte x breedte 560 x 400 mm
525732		gevaarsymbool, sticker, van folie, hoogte x breedte 20 x 20 mm