

## BS-ROLLEN

### roue

force 150 kg, avec bandage élastique, diamètre x largeur 100 x 40 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, jante en aluminium

Numéro d'article: 510129



BS ROLLEN

## BS-ROLLEN Roulette pour moyens de manutention

### Roue

roue




- force 150 kg
- avec bandage élastique
- Non tachante
- Convient pour lisse/plat, rugueux/plat, lisse/irrégulier, rugueux/irrégulier
- diamètre x largeur 100 x 40 mm
- moyeu longueur x Ø 40 x 15 mm
- moyeu avec roulement à rouleaux
- jante en aluminium
- jante sans pare-fils

## Détails techniques

manutention dynamique	roues	convient pour type de sol	lisse/plat, rugueux/plat, lisse/irrégulier, rugueux/irrégulier
type de roulettes	roulette pour appareil de manutention	conducteur d'électricité	non
modèle	roue	pare-fils	non
charge	150 kg	longueur de moyeu	40 mm
pneumatique	élastique	trou de moyeu	15 mm

Ø de roue	100 mm	largeur de roue	40 mm
matériau de jante	aluminium	propriété surface de roulement	Non tachante
roulement	roulement à rouleaux	Poids	0,48 kg

## Cela s'adapte aussi ...

400701		cuves rectangulaires, hauteur x largeur x profondeur 670 x 660 x 432 mm, capacité 135 l, en polyéthylène en gris, parois pleines, fond plein, soubassement roulettes
438985		roulette pivotante, force 175 kg, avec bandage plastique, diamètre x largeur 125 x 35 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, jante en plastique, fixation avec panneau, longueur x largeur 105 x 80 mm
763068		bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 170 x 600 x 400 mm, capacité 33 l, en polypropylène en gris, Parois ajourés, fond ajourés