

Moravia Fahrbahnschwelle TOPSTOP

MORAVIA
kompetent und fair

Für Geschwindigkeiten < 20 km/h,
Grundelement, Höhe x Breite x Tiefe
50 x 500 x 400 mm, Aus Recycling-
Kunststoff in gelb

Artikelnummer: 505217



Moravia Fahrbahnschwelle TOPSTOP

Grundelement

Fahrbahnschwelle

- Für Geschwindigkeiten < 20 km/h
- Grundelement
- Höhe x Breite x Tiefe 50 x 500 x 400 mm
- Aus Recycling-Kunststoff in gelb
- Ausgestattet mit Katzenaugen
- zum Aufdübeln




Technische Details

Verkehrssicherung	Sicherheitsausstattung	Tiefe	400 mm
Sicherheitsausstattung	Fahrbahnschwelle	Material Fahrbahnschwelle	Recycling-Kunststoff
max. Geschwindigkeit	20 km/h	Farbe Element	gelb
Element	Grundelement	Fahrbahnschwellen Ausstattung	Katzenaugen
Höhe	50 mm	Befestigungsart	zum Aufdübeln





Breite 500 mm

Gewicht 9,5 kg

Zubehör

505220		Fahrbahnschwelle, Für Geschwindigkeiten < 20 km/h, Abschlusselement, Höhe x Breite x Tiefe 50 x 200 x 400 mm, Aus Recycling-Kunststoff in gelb
505221		Fahrbahnschwelle, Für Geschwindigkeiten < 20 km/h, Abschlusselement, Höhe x Breite x Tiefe 50 x 200 x 400 mm, Aus Recycling-Kunststoff in gelb
529660		Straßenanker für Fahrbahnschwelle, Ausgestattet mit Schrauben

Dazu passt auch ...

106475		Schlauchaufroller, Gehäuse geschlossen, Schlauchlänge 12 m, für Druckluft, 20 bar, DN 6
142092		Höhenbegrenzer, Länge x Durchmesser 950 x 100 mm, aus Kunststoff in rot/weiß, reflektierend
148972		Fahrbahnschwelle, Höhe x Durchmesser 70 x 500 mm, Aus Recycling-Kunststoff in gelb
505094		Industriespiegel, Durchmesser 600 mm, Maximale Sichtweite 4 m, Spiegel aus Acrylglas, Rahmen aus Kunststoff in schwarz/gelb