


Transportgeräte

Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 5005 Edelstahlwagen



Edelstahlwagen mit Rohrschiebebügeln aus CNS (Chrom-Nickel-Stahl) und 3 tiefgezogenen Böden aus CS (Chrom-Stahl) mit umlaufendem Rand, schalldämmend unterfüttert. Tragkraft pro Etage 80 kg. 4 Lenkrollen mit TPE-Bereifung, elastisch und leicht laufend, spurlos. Naben mit Kugellager, 2 Lenkrollen mit Feststeller gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Rostfreie Rollen gemäß DIN 18867 Teil 8. Zur Vermeidung von starken Beschädigungen mit Kantenschutzecken und Abweiserrollen. Zerlegte Anlieferung, leichte Selbstmontage.

Technische Details:



Gesamttragkraft (kg)	150
Etagenhöhen (mm)	230, 540, 850
Ladeflächenlänge (mm)	800
Ladeflächenbreite (mm)	500
Gesamtlänge (mm)	870
Gesamtbreite (mm)	570
Gesamthöhe (mm)	950
Bereifung	TPE
Radgröße (mm)	125 x 32
Gewicht (kg)	17
Ursprungsland	Deutschland
Garantie (Jahre)	10
Zolltarifnummer	87168000
GTIN	4017976050058