



PressurePro Intensiv-Grundreiner RM 750

Der kraftvolle Grundreiner entfernt gründlich hartnäckigste Verschmutzungen wie Öl, Fett, Ruß, Blut- und Eiweißverschmutzungen. Schaumarm. Zur maschinellen Bodenreinigung sowie zur Verarbeitung mit Flächenreinigern besonders geeignet.



Eigenschaften

- Intensiv-Grundreiner zur Verwendung mit Hochdruck- und Bodenreinigungsgeräten
- zur Grundreinigung von stark verschmutzten Industrie-Bodenbelägen
- löst starke Öl-, Fett- und Mineralverschmutzungen
- schnell wirksam
- schaumarme Formulierung
- besonders ergiebig
- Tenside nach EEC 648/2004 biologisch abbaubar
- schnell öl- / wassertrennend im Ölabscheider (abscheidefreundlich=asf)
- NTA-frei

Anwendungsgebiete:


| | |
|--------------------------|-----------------------------|
| Landwirtschaft: | Transportbereich und Geräte |
| KFZ-Betrieb: | Fahrzeug-/Motorwäsche |
| KFZ-Betrieb: | Teilerreinigung |
| Bauhandwerk: | Transportbereich und Geräte |
| Gebäudereinigung: | Bodenreinigung |
| Industrie: | Oberflächenentfettung |

Verarbeitungsmöglichkeiten

- Hochdruckreiner
- Scheuersaugmaschinen
- manuell

| Gebindegrößen | Teilenummer |
|---------------|-------------|
| 10 l | 6.295-539.0 |
| 200 l | 6.295-540.0 |

pH-Wert



Anwendung:

Hochdruckreiniger

- Voransatz mit Frischwasser ansetzen.
- Dosierung und Temperatur am Gerät einstellen
- 1-80 °C Verarbeitungstemperatur.
- Objekt abreinigen.
- Oberfläche mit klarem Wasser gut abspülen.

Scheuersaugmaschinen – Grundreinigung

- Produkt mit entsprechender Dosierung und Frischwasser anmischen.
- Einwirken lassen.
- Einwirkzeit 10-15 min, je nach Verschmutzungsgrad.
- Objekt vollständig mit Produkt benetzen.
- Oberfläche in überlappenden Bahnen abreinigen.
- Mit klarem Wasser neutralisieren.

manuell

- Produkt mit entsprechender Dosierung und Frischwasser anmischen.
- Einwirken lassen.
- Einwirkzeit 10-15 min, je nach Verschmutzungsgrad.
- Objekt vollständig mit Produkt benetzen.
- Reinigungsflotte aufnehmen.
- Mit klarem Wasser neutralisieren.

Verarbeitungshinweise:

- An unauffälliger Stelle auf Materialverträglichkeit prüfen.
- Reinigungslösung nicht aufrocknen lassen.

Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien:

- Signalwort Gefahr
- H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- P280 Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.
- P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.
- P303 + P361 + P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen / duschen.
- P405 Unter Verschluss aufbewahren.
- P501a Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen/ internationalen Vorschriften.

Weitere Informationsunterlagen:

- Sicherheitsdatenblatt (MSDS)

Dosierung und Ergiebigkeit:

| Inhalt: | Reinigungsart: | Voransatz: | Dosierung: | Verschmutzung: | Ergiebigkeit: |
|-----------------------------------|--|------------|------------|----------------|---------------------|
| 1000 ml | Hochdruckreiniger | 1+3 | 1-5 % | starke | 270 m ² |
| 1000 ml | Scheuersaugmaschinen – Entschichtung | | 10-50 % | starke | 110 m ² |
| 1000 ml | Scheuersaugmaschinen – Grundreinigung | | 5-50 % | starke | 370 m ² |
| 1000 ml | Scheuersaugmaschinen – Unterhaltsreinigung | | 1-5 % | leicht-mittel | 3300 m ² |
| Wir beraten Sie gerne: 1000 ml | manuell | | 5-50 % | starke | 120 m ² |

Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH

Friedrich-List-Straße 4
71364 Winnenden
Postfach 800
Deutschland

Tel: (07195) 903-0
Fax: (07195) 903-2980
E-Mail: info@vertrieb.kaercher.com